

HITACHI
Inspire the Next



フローラ プリウス エンターテインメント デスクトップ

Prius

DECK650P/610P



放送中のTV番組を、止める、進める、繰り返す

タイムシフトTVウォッチング

デジタルビデオ編集、音楽CD▶MD編集ができる

デジタル編集

大画面&デジタルサラウンドが楽しめる


DVD-ROMドライブ&DolbyDigital

FLORA

スーパーピュアカラー液晶搭載



6507C60P/6507C60PJ



6505PV60P



スリムタワー型CRTデスクトップパソコン
 高画質17型フラットCRT搭載。
 高音質スピーカー標準添付のスタンダードモデル。
 6507C60P

Intel®Pentium®IIIプロセッサ 600E MHz	128MB SDRAMメモリー	17型 フラットCRT	30.0GB HDD
8倍速 DVD-ROM ドライブ	56kbps FAX モデム	i.LINK	光デジタル オーディオ 出力
		世界大百科 辞典	Office 2000 Personal

6507C60PJ
 Intel®Pentium®IIIプロセッサ
600E MHz

128MB SDRAMメモリー	17型 フラットCRT	30.0GB HDD
8倍速 DVD-ROM ドライブ	56kbps FAX モデム	i.LINK
	光デジタル オーディオ 出力	世界大百科 辞典
		ジャスト ホーム

スリムタワー型液晶デスクトップパソコン
 動画がキレイなスーパーピュアカラー液晶搭載。
 Wチューナーで裏番組が録画できるトップエンドモデル。
 6505PV60P

Intel®Pentium®IIIプロセッサ 600E MHz	128MB SDRAMメモリー	15型スーパーピュア カラー液晶(PriusView)	30.0GB HDD	8倍速 DVD-ROM ドライブ	56kbps FAX モデム	i.LINK	光デジタル オーディオ 出力	世界大百科 辞典	Office 2000 Personal
------------------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------	------------------------	----------------------	--------	----------------------	-------------	----------------------------

一体型スリム液晶デスクトップパソコン
 リモコンでTV、DVDが簡単に操作できる。
 省スペースを重視したオールインワンモデル。
 6105ST60P

Intel®Pentium®IIIプロセッサ 600E MHz	128MB SDRAMメモリー	15型 スーパーピュアカラー液晶	30.0GB HDD
6倍速 DVD-ROM ドライブ	56kbps FAX モデム	i.LINK	光デジタル オーディオ 出力
		世界大百科 辞典	Office 2000 Personal

ようこそデスクトップエンターテインメントへ。
 インターネットやE-メールはもうあたり前。
 TVやDVDが自分流に手軽に楽しめる
Prius DECK SERIES
新登場!!

TV WATCHING



TVが見られる、TVの楽しみ方が変わる
タイムシフトTVウォッチング
 放送中のTV番組さえ、止める、進める、繰り返す。
TV録画
 ハードディスクへ最大約7時間録画できる。

DIGITAL EDIT



動画や音楽もカンタンに編集できる
デジタルビデオ編集
 オリジナルビデオムービーが編集できる。
音楽CD▶MD編集
 自分だけのベスト選曲MDが編集できる。

DVD HOME THEATER




DVDを高画質&高音質で楽しめる
DVD-ROMドライブ
 DVDソフトを大画面&高画質で見られる。
Dolby Digital & ホームシアター
 Dolby Digitalの立体音響でホームシアターを体験できる。

TVを見る

放送中のTV番組を、止める、進める、繰り返す。タイムシフト機能

簡単操作でTVウォッチング



TVチューナーボード搭載

アンテナに接続すれば、VHF/UHF/データ放送が楽しめます。データ放送を使えば、ニュースなどの最新情報が早くキャッチできます。

データ放送局

ADAMSTM(アダムス).....最新ニュース、天気予報、生活関連情報など
 bitcastTM(ビットキャスト).....最新ニュース、天気予報、番組情報など
 *1: ADAMS、はテレビ朝日系列全国24局がサービスしているデータ多重放送です。
 *2: 2000年5月現在、bitcastは(株)東京放送(TBS)、(株)フジテレビジョン(フジテレビ)、(株)毎日放送(MBS)、北海道放送(株)HBC、(株)新潟放送(BSN)の各放送局が実施しています。
 データ放送は受信できない地域があります。またCATVでは、各放送局によって受信できない場合があります。事前に各放送局にお問い合わせください。

タイムシフト ① [一時停止]機能

放送中の番組を一時停止。見たいシーンも見逃さない。

目が離せないシーンでの急用には、ポーズボタンを押して、番組を一時停止。解除すれば、止めたところから続きが見られます。(料理のレシピやクイズのあて先などを書き写したい時にも便利です。)
 一時停止は自動保存時間内(5分~120分/出荷時設定5分)で有効です。



タイムシフト ② [リバース再生]機能

今のシーンをもう1度。見たいシーンへすぐに戻れる!

今のシーンをもう一度見たい、そんな時にはリバースボタンを押して、何度でも戻って楽しめます。特にお気に入りのシーンでは、ブックマークボタンをクリック。ジャンプボタンでいつでも瞬時に戻れます。
 巻き戻し時間: ブックマークは自動保存時間内(5分~120分/出荷時設定5分)で有効です。ブックマークは複数の登録も可能です。



タイムシフト ③ [時間差再生]機能

録画中の番組も、終了を待たずに頭から再生。


外出前に録画予約をしておけば、番組の途中で帰宅しても、録画終了を待つことなく、頭から楽しめます。不要な部分を早送りすれば、リアルタイムの放送(映像)に追いつくこともできます。
 映像再生は0.1~9.9倍速で設定可能です。(音声再生は1.0~2.2倍速の範囲で有効です。)



TVを録る

録画予約や長時間録画もお手のもの。

クリックするだけのカンタン録画予約
 テレビ番組の録画予約もカンタン。電子番組表(Prius EPG)の中から、録画したい番組を選び予約ボタンをマウスでクリックするだけで、最大7日間の予約設定ができます。予約した番組は、一覧表にして表示できます。またジャンル別・出演者などで検索して、関連番組を表示できます。



録画予約しておくと、予約時間に自動起動し、録画を開始します。予約
 主電源OFFの状態では起動しません。

電子番組表は、テレビ朝日系列全国24局からTV電波に乗せて、約2時間おきに最新の番組データが送られてきます。(無料)
 主電源をONにしておけば、ハードディスクに自動保存されます。
 データ放送は受信できない地域があります。またCATVでは、各放送局によって受信できない場合があります。事前に各放送局にお問い合わせください。

詳細情報のある番組のところにマウスカーソルを合わせると、詳しい番組情報を表示します。

ハードディスクへ最大約7時間の録画が可能

ビデオテープへの保存も可能
 MPEG2方式に基づく独自のデータ圧縮方式を採用。TV放送なら最大約7時間の録画が可能です。録った番組は、タイトルで一覧表にしてファイルできますので、映像の整理も簡単。残しておきたい映像は、S/コンポジット映像出力端子により、ビデオデッキ(ビデオテープ)に録画することもできます。

お客様が録画したものは、個人またはご家庭で楽しむほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。




デジタルビデオ編集

カンタン編集で、オリジナルビデオムービーが作れる。

i.LINK端子で映像を取り込む

デジタル映像の高速取り込みが可能。i.LINK端子を装備したデジタルビデオカメラをi.LINKケーブルでつなげば、撮影した映像を簡単に取り込みます。映像の取り込み・編集は、すべてデジタルですから、画質の劣化がほとんどありません。オリジナルテープに忠実な編集が可能です。

デジタルビデオカメラ、i.LINKケーブルは同梱されておりません。市販のものをご利用ください。また、デジタルビデオカメラは、i.LINK端子を装備している必要があります。一部の機種ではご利用にならない場合があります。事前にFLORA安心コールセンターかデジタルビデオカメラメーカーにご確認ください。



映像をカットしたり、つないだり、カンタンビデオ編集




DVテープに出力

編集したデータは、DVテープに出力できます。映像のワンシーンを入れたビデオラベルやビデオクリップのタイトルシールも作れるので、編集がますます楽しくなります。さらに、動画の中からお気に入りのシーンを静止画として取り込めるので、アルバムがカンタンにつくれます。

カット割り編集

取り込んだ映像をカットして入れ替えたり、つないだりできます。印象的なシーンの挿入もできます。ディレクター気分でのままのストーリーに編集できます。



特殊効果演出

シーンとシーンの間に演出を凝らしたトランジション効果や「フェードイン」「フェードアウト」「モザイク」など、本格的なビデオエフェクト効果が使用できます。さらに、BGMやナレーションもカンタンに挿入できます。

タイトルを入れて編集完成

思い出に残したいシーンに好きなタイトルを入れれば、ビデオ編集完了。その際、付属のイラストを使い、アニメーションを挿入することもできます。




音楽CD▶MD編集

自分だけのオリジナルベスト選曲集が作れる。

音楽CDから好きな曲を取り込むだけ

音楽CDからお気に入りの曲を取り込んで、好きな順に並べ替えるだけのカンタン編集。デジタルデータの高音質をそのままに、オリジナルサウンドライブラリーが作れます。タイトル曲名の入力も簡単にできるので、編集データの管理もラクラクです。



光デジタルオーディオケーブル、MDレコーダーは同梱されておりません。光デジタルオーディオ出力端子の形状は50P/丸形、610P/角形です。市販のものをご利用ください。


MD編集で自由に楽しむ

光デジタルオーディオ出力端子にMDレコーダー¹⁾をつなげば、編集したサウンドを録音できます。プレイリストの曲名をドラッグ&ドロップするだけのシンプル操作で、編集完成。部屋やクルマの中など、好きな場所で自分だけのMDが楽しめます。

¹⁾1.48kHzサンプリングコンバータ搭載のMDレコーダーと接続できます。



音楽編集ソフト BeatJam




MP3データは再生のみの対応になります。MP3へのデータ変換機能はありません。お客様が録音したものは個人またはご家庭で楽しむためのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。

デジタルカメラ画像編集

デジタルカメラの画像を使って、ハガキやシールが作れる。

デジタルカメラの画像編集も簡単

PCカードスロット(Type)を標準装備。スマートメディアやコンパクトフラッシュに対応した、PCカードアダプタと連携すれば、デジタルカメラで撮った画像を取り込みます。写真合成やカード、アルバム、プリクラ風シールが手軽に作れる「メディアシェフ/あるばむ」と「メディアシェフ/ぷりん」とをプレインストール。メニュー画面に従った簡単操作で、デジタルカメラの画像編集が行えます。



デジタルカメラ、PCカードアダプター、スマートメディア、コンパクトフラッシュは同梱されておりません。市販のものをご利用ください。

静止画編集ソフト メディアシェフ/あるばむ・ぷりん



ハガキやプリクラ風シールもカンタン!!
電子アルバムで思い出づくり!!

DVD

ムービーも、ミュージックもPrius DECKなら思う存分楽しめる。

8倍速DVD-ROMドライブ¹⁾搭載

DVD-ROMドライブを内蔵。映画・ミュージックなどのDVDビデオディスクを高画質・高音質で再生できます。

*1:6105ST60Pは8倍速。

DVDがキレイな 高画質ディスプレイ搭載

TVの先端技術を投入した液晶ディスプレイ“PriusView” (6505PV60P)、動画表現力を向上させたスーパーピュアカラー液晶 (6105ST60P)、ダイヤモンドトロン[®]搭載CRT (6507C60P / 6507C60PJ)を採用するなど、DVDの高画質をあますところなく再現できます。

お手持ちのヘッドホンで デジタル3Dサウンドが聴ける

ドルビーヘッドホン機能を搭載。お手持ちのヘッドホンを本体に差し込むだけで、まるで映画館で聴いているようなリアルで迫力のあるデジタルサウンドが楽しめます。

ドルビーヘッドホンは、通常のヘッドホンを使ってあたかもスピーカーからの音声を聴いているかのように感じさせる技術です。映画などの5.1ch DVDタイトルを視聴している場合に実際の5.1chスピーカーシステムから聞こえてくると同様の波形をヘッドホンを通して各々の耳に伝えることにより、これまでのヘッドホンで聴いていた感覚よりもリアルな感覚で視聴することができます。



DVDホームシアター



Dolby Digital & 大画面表示で、リビングはホームシアターになる。

TVとつなげて、大画面でDVDが見られる

S/コンボジット映像出力で、お手持ちのTVと接続すれば、TVの大画面いっぱいDVDの映像を映し出せます。

5.1ch Dolby Digital対応 映画館の臨場感が味わえる

光デジタルオーディオ出力端子を装備。ドルビーデジタル対応のAVシステムと接続すれば、前後左右からあふれ出す立体音響(5.1チャンネルサラウンド)が楽しめます。




ドルビーデジタルとは、映画館等で、現在もっとも普及しているサラウンドフォーマットです。信号のch数はフロントL(左)、フロントC(センター)、フロントR(右)、リアL(左サラウンド)、リアR(右サラウンド)とサブウーハーで構成。前後左右の完全独立チャンネルにより、音場空間をリアルに再現。人のせりふはセンターチャンネルで固定。最低音はウーハーで再生し、劇場の臨場感を体験できます。

パソコンとTVで、DVD-TVなどの動画を同時に表示することはできません。TV、Dolby Digital対応のAVシステム、スピーカー、映像出力ケーブルは同梱されていません。市販のものをご利用ください。




動画がキレイなスーパーピュアカラー液晶搭載。Wチューナー内蔵で、裏番組が録画できるトップエンドモデル。



- タイムシフト TVウォッチング
- デジタルビデオ編集 音楽CD▶MD編集
- DVD & Dolby Digital


6505PV60P	Intel Pentium® III プロセッサ 600MHz	128MB SDRAMメモリー	15型スーパーピュアカラー液晶(PriusView)	30.0GB HDD	8倍速 DVD-ROM ドライブ	56kbps FAX モデム	i.LINK	デジタルオーディオ出力	世界大百科辞典	Office 2000 Personal
-----------	------------------------------------	--------------------	----------------------------	---------------	------------------------	----------------------	--------	-------------	---------	----------------------

場所を選ばないレイアウトフリー設計



スリムタワーのコンパクト設計を採用。設置スペースに応じて、本体の置き方を選べます。

多彩なインタフェース



動画がキレイなスーパーピュアカラー液晶搭載。

PriusView(ディスプレイ)だけでも高画質液晶TVとして楽しめる。

明るさが違う!発色が違う!!スーパーピュアカラー液晶

明るさ1.5倍。動画がキレイな広視野角

日立独自のSuper In Plane Switching方式を採用した15型液晶ディスプレイを搭載。8000K高色温度新パネル採用。従来のTFTの1.5倍(当社比)の輝度300cd/m²を達成し、白がスッキリと映える明るい画面を可能にしました。さらに、上下左右170°の広視野角は、どこから見ても色鮮やかなブラウン管並の再現性を実現。TV放送やDVDも美しく表示します。

上から、斜めから見ても、ココまでキレイ!



PriusView単独で高画質液晶TVとして使える

TVの先端テクノロジーを採用

- [輪郭がハッキリ見える] 新開発の画素変換ICを採用。ダイナミックガンマ補正^{*1}により、映像ノイズを抑え、メリハリのある画像を実現。
- [チラツキのない高画質] 新世紀プログレッシブ^{**}高速度スキャンにより、チラツキを抑え、長時間見ていても目が疲れにくい。
- [スッキリ、クリアな動画] 3次元Y/C分離回路^{**3}を搭載。色のにじみやチラツキを低減し、動画のエッジ部分に見られるギザギザ感を大幅に低減。

*1:ダイナミックガンマ補正とは、映像の内容により動的にガンマを補正する方式です。
*2:プログレッシブ回路とは、インターレースをプログレッシブスキャンすることで、チラツキや映像ノイズを抑える方式です。
*3:3次元Y/C分離回路とは、Y(輝度)信号とC(色)信号を水平・垂直・時間軸の方向に分離し、映像ノイズを低減する方式です。ダイナミックガンマ補正、プログレッシブ高速度スキャン、3次元Y/C分離回路は、PriusViewのチューナーでTVを受信する場合にのみ有効となります。

TVチューナー内蔵

Prius DECKとの組合せで、裏番組も録画できる

PriusViewはTVチューナー内蔵。単独で液晶TVとして使えます。Prius DECKとの組合せでは、本体の電源をOFFにしていてもTV番組が見られます。さらに、PriusViewでTVを見ているときにPrius DECKのチューナーで、裏番組を録画することもできます。

PriusViewのチューナーから録画はできません。

TV専用リモコンを標準添付


ブラウン管TVのリモコン感覚で、チャンネル切替やボリューム調節ができるTV専用リモコンを標準添付。

Prius DECK本体のチューナーでTVを見る場合、タイムシフトでTVを見ている時を含む、リモコンは使用できません。

▶TV専用リモコン

BSデジタルチューナーに簡単接続可能

BSデジタルチューナーとの接続が簡単なD1端子を装備。将来の放送環境にも配慮しています。さらに、多彩なインタフェースを装備し、ゲーム機器やVTRとつないで楽しむことができます。




DC入力端子 D1映像入力端子 S映像入力端子 PC音声入力端子
BSデジタル放送は、2000年12月より放送予定です。

PriusView主な仕様

TVアンテナ入力端子/ビデオ1:映像・音声・S映像入力端子/ビデオ2:映像・音声・D1映像入力端子/ヘッドホン出力端子/ワイヤレス伝送入力端子/PCアナログ映像入力端子/PC音声入力端子/消費電力:最大65W(サスペンド時:約6W)/外形寸法:456(W)×177(D)×347(H)mm/質量:約4.3kg



高画質17型フラットCRT搭載。
高音質スピーカーが標準添付のスタンダードモデル。



- タイムシフト TVウォッチング
- デジタルビデオ編集 音楽CD▶MD編集
- DVD & Dolby Digital

6507C60P	Intel®Pentium®IIIプロセッサ 600EMHz	128MB SDRAMメモリー	17型 フラットCRT	30.0GB HDD
----------	-----------------------------------	--------------------	----------------	---------------

8倍速 DVD-ROM ドライブ	56kbps FAX モデム	i.LINK	光デジタル オーディオ 出力	世界大百科 辞典	Office 2000 Personal
------------------------	----------------------	--------	----------------------	-------------	----------------------------

6507C60PJ	Intel®Pentium®IIIプロセッサ 600EMHz	128MB SDRAMメモリー	17型 フラットCRT	30.0GB HDD
-----------	-----------------------------------	--------------------	----------------	---------------

8倍速 DVD-ROM ドライブ	56kbps FAX モデム	i.LINK	光デジタル オーディオ 出力	世界大百科 辞典	ジャスト ホーム
------------------------	----------------------	--------	----------------------	-------------	-------------

YAMAHA社製スピーカーシステム搭載

YAMAHA社製の5W×2(最大出力時)スピーカーを標準添付。低音域から高音域までのワイドレンジをカバーし、迫力のサウンドを存分に楽しめます。付属のスピーカーは、当社の保守サポート対象外です。保守サポートに関しては、ヤマハAV製品に対するお問い合わせ窓口(TEL: 03-5488-5500)にお問い合わせください。

場所を選ばないレイアウトフリー設計

設置スペースに応じて本体の置き方を縦置き、下置き、横置きと、レイアウトできます。

TV&DVDの高画質再生を実現した
ダイヤモンドトロン®17型CRT搭載

高解像度1,280×1,024ドット表示*が可能。大画面17型CRT採用。歪みの少ない平面ブラウン管「ダイヤモンドトロン®」を搭載。動画・CGから、図表・ワープロ文字などを美しく表示できます。

*1: Pure DVA使用時は1,024×768ドット表示になります。

- 自然でメリハリのある動画** 白と黒のハイコントラストを実現した、ファインピクチャーモード機能。
- 細かな文字もハッキリ見える** 0.25mmアパーチャグリルを採用。高精細な鮮明画質。
- 低反射で見やすい高画質** 外光反射を抑え、目の疲れの原因となる映り込みを低減。

ディスプレイ仕様

表示サイズ: 17型 / AGピッチ: 0.25mm / 水平走査周波数: 30~86kHz / 垂直走査周波数: 50~130kHz / 信号ケーブル長: 1.8m / 電源ケーブル長: 1.8m / 消費電力: 約90W(サスペンド時: 5W以下) / 外形寸法: 410.2(W)×435.3(D)×412.6(H)mm / 質量: 約19kg

リモコンでTV、DVDがカンタンに操作できる。
省スペースを重視したオールインワンモデル。



- タイムシフト TVウォッチング
- デジタルビデオ編集 音楽CD▶MD編集
- DVD & Dolby Digital

6105ST60P	Intel®Pentium®IIIプロセッサ 600EMHz	128MB SDRAMメモリー	15型 スーパービューアカラー液晶	30.0GB HDD
-----------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	---------------

8倍速 DVD-ROM ドライブ	56kbps FAX モデム	i.LINK	光デジタル オーディオ 出力	世界大百科 辞典	Office 2000 Personal
------------------------	----------------------	--------	----------------------	-------------	----------------------------

充実のインターフェース



DVDも高画質で再生
15型スーパービューアカラー液晶搭載

15型Super In Plane Switching方式TFT液晶ディスプレイを搭載。これにより1,024×768ドット、最大1,677万色の高精細表示、コントラスト比300:1、色純度(NTSC比)60%以上を達成。さらに広視野角縦横170°を実現。上下左右斜めと、どの角度から見ても画面は隅々までクッキリ鮮明です。

AV機器感覚で操作できるリモコン、ワイヤレスキーボード&マウス

リモコンを標準装備。TV、DVD、アプリケーションの起動など、AV機器のようにワンタッチでコントロールできます。さらに、遠隔操作が可能なワイヤレスキーボード&マウス(赤外線方式)を採用しています。

省エネルギー機能

「ワンタッチ節電機能」を装備。「ENERGY STAR基準」に対応。

フロントオペレーション


FDD、DVD-ROMドライブは、ディスクの出し入れがしやすい前面に配置。

見やすく使いやすいチルト&スイーベル機構

画面のチルト角は前後19°(前4°後15°) / 左右120°(左60°右60°)の範囲で調整可能。

インターネットや情報検索が、はじめてでもカンタンに楽しめる。

**「わくわくナビ」なら
情報検索やアプリケーション起動が簡単**
17のジャンルから、ホームページやアプリケーションがボタン1つで呼び出せます。たとえばトラベル、シネマなど、はじめての方でも知りたい情報へ簡単アクセス。さらに、お気に入りのURLやアプリケーションもアイコンに登録できますので、すぐに起動することができます。



- どんどん探せる17ジャンル**
- Prus情報 ショッピング ゲーム他 テレビ&ラジオ ミュージック ワープ他
 - マネー&ワーク スポーツ ファッション グルメ コミュニケーション ライフ
 - シネマ トラベル ニュース わくわくナビ 情報検索



インターネット
今すぐ始められる簡単インターネット
ワンタッチキーでインターネットもE-メールも簡単にアクセスできます。プロバイダーに即加入できる特典付オンラインサインアップソフトもプレインストール。インターネットがはじめての方でも手軽に利用できます。さらに人気のメールソフト「PostPet」を用意しています。

「世界大百科事典 第2版 ベーシック版」 **バンドル**
高度な専門知識は「世界大百科事典」がしっかりサポート。索引語約48万語・本文約7,000万字、モノクロ版約10,000点を収録。画面のガイドに従った簡単操作で、目指す知識へアクセスできる高速検索。世界の知識をフル活用できます。



[役に立つ多彩なソフトをプレインストール (一部バンドル)]

ワープロ&表計算
【Microsoft® Office 2000 Personal】
シンプル操作で便利なソフトを統合したOffice 2000 Personal。ワープロ、表計算、電子メール、情報管理など、簡単に使いこなせます。
6505PV60P/6507C60P/6105ST60P

TV
【Pure DIVA】
TVを録画するソフト。ソフトウェアのエンコードによりMPEG2に匹敵する品質の録画が可能。EPG関連ソフトとの連動で、予約録画が行えます。

インターネット
【PostPet for Windows】
パソコンの中で暮らすかわいいペットが電子メールを選ぶ、おちめなメールソフト。8種類のかわいいペットたちが、あなたのメールを配達します。

ミュージック
【クラシック名曲100選/Relax Island】
MIDIで作られたクラシック&BGMのライブラリーが楽しめます。

静止画編集
【メディアシェフ/あるばむ・ぶりんと】
電子アルバム作成ソフト。デジタルカメラの映像など静止画を自在に編集できます。画像をハガキ、カード、プリクラシールやタイトルシール、ストーリーボードなどにプリントできます。

乗り換え案内
【ハイパーダイヤ】
出発時間、到着時間をもとに、路線案内や所要時間・運賃が素早くわかります。時刻表をベースにしているため、出発時間をもとに検索できます。

ワープロ他
【Justsystem Home】
ワープロ、電子メール、ハガキ作成、電子アルバムなど、便利で楽しいソフトが10本用意されています。
6507C60PJ

デジタルビデオ編集
【MotionDV STUDIO】
デジタルビデオのデータをLINK経由で取り込んで編集し、オリジナルムービーが作成できます。

【たちまち翻訳】
英語のホームページを日本語に翻訳。IE5.0、Word2000のプラグイン機能により、文書を直接翻訳できます。

【めちゃらく作曲名人】
遊び感覚で簡単にMIDI音楽を作曲できます。

音楽編集
【BeatJam】
ジャストシステム社製の音楽編集ソフト。音楽CDからデータをデジタル録音し、編集・管理できます。編集したデータをMDレコーダーへ録音できます。

電子手帳
【使手帳V4】
スケジュール管理、住所録、ハガキ印刷ができます。リンク機能を使って、ホームページやメールソフトとの連動が可能です。

皆さまの快適なパソコンライフをバックアップ

FLORA安心コールセンター

コンピュータに関することなら、何なりと「FLORA安心コールセンター」にお電話ください。専門のスタッフがお客様のご質問にお答えします。

0120-8855-96 一般回線 03-3298-6750

ご利用時間 / 9:30~22:00(平日) 10:00~18:00(土日・祝日)年中無休(1/1を除く)
西暦2000年問題対応窓口をFLORA安心コールセンター内に開設しております。お気軽にお問い合わせください。
*パソコンにインストールおよび添付されているアプリケーションや機器の増設に関しては、開発元にお問い合わせください。
*サポートは日本国内に限らせていただきます。

初期故障についてはこちらへ!

ご購入後一ヶ月以内のハードウェアトラブルについては右記の「日立FLORA納品相談センター」までお問い合わせください。インターネット接続についても、こちらでお問い合わせをお受けしますので、お気軽にご利用ください。それ以降は上記「FLORA安心コールセンター」にて承ります。

日立FLORA PC納品相談センター
フリーダイヤル.....0120-5454-40
一般回線.....046-236-3076
ご利用時間は月~金 9:30~22:00 土・日・祝日 10:00~18:00
但し、1月1日は休ませていただきます。

情報提供サービス

インターネットとパソコン通信、FAXで、FLORA Prusシリーズの情報をお送りしています。24時間いつでもアクセスできる、楽しいコンテンツでいっぱいです。

インターネット「名称：Prus World」	アドレス： http://prus.hitachi.co.jp/
NIFTY-Serve「名称：HITACHI Forum」	アクセスコマンド：GO FHITACHI
日立Prus FAX情報BOX	お手持ちのFAXからFAX情報センターにお電話ください。 03-5972-8855(東京) 06-6306-9901(大阪)

無償修理サービス

もしもFLORA Prusが故障したなら？まず「FLORA安心コールセンター」にお電話ください。その場で状況を確認させていただき、商品の故障の場合には無償保証期間中は無償でお引き取りに伺い、修理完了後、お届けします。なお、その際保証登録書または保証登録書のコピーをご添付ください。

日立FLORA Prusは、1年間無償保証です。
本内容は2000年春モデル以降の適用となります。以前のモデルについては、製品カタログ及び製品添付の保守規約をご参照ください。
修理に関する運送費用は無償保証期間中は、弊社負担とさせていただきます。

修理サービス	修理費用		修理サービスの内容
	保証期間中	保証期間終了後	
引き取り修理	無償	有償	無償保証期間中は安心コールセンターにお申し付けいただければ、弊社負担でご都合の良い日時に修理品をお引き取りに伺い、修理完了後お届けします。

お客様で増設された機器は、すべて取り外してください。他社製品の保証はいたしかねます。パソコンに記録されているデータについては保証いたしかねますので、重要なデータについては必ずバックアップをお取りください。

有償引き取りサービス

無償保証期間終了後や、無償保証期間中でもお客様の責任による修理などの場合の運送費用はお客様負担とさせていただきますが、「有償引き取りサービス」も用意しております。くわしいお問い合わせ、お申し込みは、FLORA安心コールセンターへお願いいたします。
受付時間9:30~17:00(土日・祝日10:00~17:00)年中無休(1/1を除く)

本体	消費税	合計	本体
4,000円~ 7,000円	200円~ 350円	4,200円~ 7,350円	梱包を含めたサービスになります。

本サービスは修理品の引き取りお届けサービスであり、有償修理時の修理代金については別途、保守担当会社よりご請求申し上げます。お引き取り・お届け場所が違う場合は、同一県内のみお引き受けいたします。時間指定はご容赦ください。(午前・午後の選択は可能) *あらかじめケーブル類を外し、梱包できる場所までパソコンをお運びください。お引き取り前に、一切の増設機器は取り外してください。お届け時のセットアップはいたしません。またパソコンに記録されているデータについても保証いたしかねますので、重要なデータについてはあらかじめバックアップしておいてください。

FLORA Prius DECK 650P/610P仕様




Prius DECK 650P 6505PV60P



Prius DECK 650P 6507C60P/6507C60PJ



Prius DECK 610P 6105ST60P



ご質問はFLORA安心コールセンターへお気軽にどうぞ。

0120-8855-96

または、03-3298-6750 (通話料はお客さまのご負担となります。)

ご利用時間 9:30 ~ 22:00(平日) 10:00 ~ 18:00(土、日、祝日)年中無休(1/1は除く)

日立製作所・PC事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO (国際標準化機構) 4001の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。

登録番号: EC9J1108
登録日: 平成9年10月28日

品名	FLORA Prius DECK 610P	FLORA Prius DECK 650P		
型名	6105ST60P	6507C60PJ	6507C60P	6505PV60P
CPU	Intel® Pentium® III プロセッサ 600EMHz			
システムバスクロック	100MHz			
チップセット	Intel社 440ZX AGPset			
メインメモリー	標準/最大 標準: 128MB (128MB×1、シンクロナスDRAM) / 最大: 256MB (128MB×2、シンクロナスDRAM)			
メモリー	DIMMソケット 2 (うち1つは使用済み)			
キャッシュメモリー	1次/2次 1次: 32kB (CPU内に蔵) / 2次: 256kB (CPU内に蔵)			
ビデオ	コントローラー ATI社 RAGE Mobility-M1 (AGP2×) / VRAM 8MB (ビデオコントローラー内蔵 SDRAM)			
ビデオ	解像度および最大発色数 640×480ドット時: 1,677万色/800×600ドット時: 1,677万色/1,024×768ドット時: 1,677万色/1,280×1,024ドット時: 1,677万色 / 標準ディスプレイ 15型スーパービューアカラー液晶 / 17型ダイアモンドプロパットCRT / 19型ViewPlus(15型スーパービューアカラー液晶)			
ディスプレイ	640×480ドット時: 1,677万色/800×600ドット時: 1,677万色/1,024×768ドット時: 1,677万色/1,280×1,024ドット時: 1,677万色(6105ST60P、6505PV60Pは除く)			
内蔵FDD	3.5型FDD (1.44MB / 1.2MB / 720kB)			
内蔵HDD**	3.0GB (Ultra ATA対応)			
内蔵DVD-ROMドライブ	DVD-ROM最大8倍速 6105ST60Pは6倍速 / CD-ROM最大40倍速 6105ST60Pは24倍速 / Photo CDマルチセッション対応、CD EXTRA対応、E-IDE			
TV機能	PCI TVチューナー/アナログビデオキャプチャーボード (EPG、データ放送対応)			
サウンド機能	ステレオ16ビット、Sound Blaster Pro互換、光デジタルオーディオ出力対応** (ドルビーデジタル対応**1)、ドルビーヘッドホン			
スピーカー	ボックス型高音質ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) (ヘッドウェアボリューム付)		YAMAHA YST-M8 5W×2 / ステレオスピーカー (ディスプレイ内蔵、2W×2)	
MPEG再生機能	ソフトウェアMPEG、MPEG2録画・再生 (タイムシフト再生可能)			
データ通信/FAX機能	DATA最大56,000bps**、FAX14,400bps (K56flex方式、V.90規格準拠)			
インタフェース	赤外線	ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、リモコン対応		-
	USB**5	2ポート (コネクタ4ピン)		
	映像IN/OUT	TVアンテナ入力端子×1、S映像入力端子×1、コンポジット映像入力端子×1、S/コンポジット映像出力端子×1		
	サウンド	ラインアウト、ラインイン、マイク、ヘッドホン	ラインアウト、ラインイン、マイク、光デジタルオーディオアウト(ヘッドホンアウト兼用、丸形)	
	その他	iLINK (IEEE1394) S400(4ピン)×1		
拡張スロット	シリアルRS-232C準拠(D-Sub9ピン×1) / 16550A互換(パラレルセントロニクス準拠(D-Sub25ピン×1) / ECP/EPP対応、キーボードPS/2タイプミニDIN 6ピン×1) / マウスPS/2タイプミニDIN 6ピン×1) / ディスプレイアナログRGB(ミニD-Sub15ピン×1) / FAXモデムライン×1 / PHONE×1 (モジュラーコネクタ4ピン) / PCMCIA (TVチューナー-2使用済み) / モデム専用PCI×1 (FAXモデムに使用済み) / PCカード(Type)×1			
キーボード**7	OAGD109配列準拠ワイヤレスキーボード (ワンタッチキー付)**8、準3電池2個付属**9			
マウス**7	ワイヤレスマルチクリックマウス(スクロールボタン付きマウス)**10、準3電池2個付属**9			
リモコン**7	赤外線リモコン**11、準3電池2個付属**9			
外形寸法	本体	376(W)×190(D)×387(H)mm		95(W)×380(D)×300(H)mm (縦置き時: スタンド、ゴム足除く)
	ディスプレイ	410.2(W)×435.3(D)×412.6(H)mm		456(W)×171(D)×347(H)mm
質量	本体	約9.5kg		約19kg
	ディスプレイ	約7.1kg		約4.3kg
消費電力	本体	約57W(最大: 約83W、サスペンド時: 約21W)		約45W(最大: 約74W、サスペンド時: 約25W)
	ディスプレイ	約90W(サスペンド時: 約57W以下)		最大約65W(サスペンド時: 約6W)
省エネ法に基づく表示	区分	R		
電源	エネルギー消費効率**13	0.015		
ソフトウェア	OS	Microsoft Windows 98 Second Edition インストール済み		
	ワープロ他	Microsoft Office 2000 Personal	ジャストホーム	Microsoft Office 2000 Personal
	プリンストール	たちまち翻訳 英日翻訳支援システム、PostPet for Windows、Microsoft Internet Explorer 5.01、オンラインサインアップソフト(AOL/ASAHI/So-net/ODN/DION)、Cheyenne Bitware、@niftyでインターネット、Angel Line for Windows、SoftSynthesizer S-YXG100plus、MidRadio プレーヤー、クラシック名曲100選/Relax Island、メディアシェフ/あるばむ、メディアシェフ/ぶりんと、Pure DIVA、Prius EPG**14、ADAMSステーション**15、ビットキャストブラウザ**16、わくわくナビ、ハイパーダイ、使手帳、Acrobat Reader、MotionDV STUDIO、BeatJam		
	バンドル	世界大百科事典 第2版 ベンック版、KaraOKI、ジャカジャン、GAME PACK for HITACHI V、XGStudio、めっちゃらく作曲名人、Digital Movie Studio、MPEG静止画アニメーション、連続写真、AVI-MPEG変換、自動ビデオ、VirusScan		
	付属品	TVアンテナケーブル、コンポジット映像ケーブル、モデムケーブル、ACケーブル、一括インストールCD、各種マニュアル、マウス受信ユニット(6105ST60Pのみ)		
価格	オプション価格			

*1.容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとしています。*2.サンプリング周波数は48kHzです。この周波数に対応した機器が接続可能です。*3.ドルビーデジタルサウンドを楽しむためには、市販のドルビーデジタル対応AVシステムが必要です。*4.56,000bpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33,600bpsになります。*5.S/コンポジット映像ケーブルの動作を保証するものではありません。*6.107mm×170mm×10mm以内。*7.平均電池寿命はキーボード約1年、マウス約5ヶ月、リモコン約2年です。*8.本体受光部からLowPower時約1m、HighPower時約3m、角度(上)45度、(下)15度、(左右)30度。*9.付属の電池は動作確認済みであり、動作時間の保証はいたしません。*10.可動範囲/本体受光部からLowPower時約0.5m、HighPower時約1.5m、角度(上)45度、(下)15度、(左右)30度。*11.可動範囲/本体受光部から距離約5m、角度(上)25度、(下)35度。*12.可動範囲/本体受光部から距離正面約5m、角度±30度約3m。*13.エネルギー消費効率を、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める算定理論値で除したものです。*14.データ配信サービスの中止後は、番組情報が配信されないで、番組情報を表示することができなくなります。また、番組情報の一部が配信されない場合があります。

FLORA Prius DECK 650P/610P用オプション機器

下記価格の他に、別途消費税が必要となります。

品名	適合機種	型名	標準価格(税別)	備考
メモリーボード64MB(DIMM)	610P/650P	PC-MK4064A	27,000円	SDRAM 64MB×1 (100MHz対応)
メモリーボード128MB(DIMM)	610P/650P	PC-MK4128A	54,000円	SDRAM 128MB×1 (100MHz対応)
IR受信ユニット	610P	PC-BR4900	5,000円	マウス専用IR受信ユニットは、本体(6105ST60P)に標準添付されています。

Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Intel、PentiumおよびIntel Insideのロゴは、Intel Corp.の商標または登録商標です。「JustSystem Home」にかかると著作権その他の権利は、株式会社ジャストシステムおよび権利者に帰属します。BeatJamは、(株)ジャストシステムの商標です。iLINKはソニー株式会社の商標です。ダイアモンドは、三電電機(株)の登録商標です。Dolby、ドルビー、及びDolbyの記号はドルビーラボラトリーズの商標です。Sound Blasterは、Creative Technology Ltd.の商標です。ADAMSは、テレビ朝日データ(株)の登録商標です。ハイパーダイは、(株)日立情報システムズの登録商標です。使手帳は、(株)日立システムアンドサービスの商標です。MotionDV STUDIOは、松下電器産業(株)の商標です。Pure DIVAはMGI Software Corp.の商標です。bitcastの名称は、(株)インフォシティの登録商標です。SoftSynthesizer S-YXG100plus、XGStudio、Relax Island、クラシック名曲100選、めっちゃらく作曲名人、ジャカジャン、MidRadioプレーヤーはヤマハ(株)の商標です。@niftyでインターネットはニフティ(株)の商標です。PostPetは、ソニーコミュニケーションワーク(株)の登録商標です。KaraOKIは、(株)フェイスの商標です。Angel Lineは、日本電信電話(株)の商標です。BitWareは、米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。K56flexは、Lucent TechnologiesとRockwell Internationalの商標です。その他、記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。当社は国際エネルギー省プログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの製品に関する基準を満たしていると判断します。画面はハメコ合成品ですので、実際の画面と異なることがあります。記載されている内容・仕様・価格は、平成12年5月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。本製品にプレインストールしているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムは当社のサポートの対象外となります。カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合がありますが故障ではありません。予めご了承ください。長時間連続運転すると製品寿命が低下する場合があります。製品寿命は約3年です。これは1日に約4.8時間、1カ月で26日間、通常に使用すると想定した数値です。本製品の保守期間の保期間は、製造終了後原則3年です。本製品を輸出する場合には、外国為替および外国貿易法並びに米国の輸出関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合は、当社までお問い合わせください。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーズガイド」をよくお読みのうえ、おまもりください。

株式会社 日立製作所

デジタルメディアグループ

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 TEL(03)3502-2111

この印刷物は環境にやさしい植物性大豆インキを使用しています。



PR-034

2000.5

Printed in Japan(H)