

Here, The Future
HITACHI

1999
 秋冬モデル

フロラ プリウス 一体型スリムデスクトップ

Prius 310M

わが家を変えるパソコンだ。
 どんどん探せる「わんわんナビ」搭載!



©Amazing Twins Design Workshop Limited 1999



通商産業省選定
 グッド・デザイン商品



FLORA

- Intel® Celeron™ プロセッサ 466MHz
- 64MB SDRAM メモリー
- 10.2GB HDD
- 最大24倍速 CD-ROM ドライブ
- 56kbps FAXモデム
- 15型 スーパー-TFT カラー液晶
- 14.1型 スーパー-TFT カラー液晶
- ボックス型 ステレオ スピーカー
- PCカード リーダー/ライター 付属
- マルチ ディスプレイ 対応
- Microsoft® Office2000 Personal プレインストール

3105ST46M

3104ST46M

プリウス310Mは情報ステーションナリー。「わくわくナビ」なら欲しい情報にひとつ飛び。

Prius 310M

3105ST46M 3104ST46M



見たい、知りたい情報をジャンル別にナビゲーションする「わくわくナビ」を搭載。

簡単なクリック操作だけで、アプリケーション・インターネットホームページへアクセスできます。

デジタルメディア生活をスマート&スタイリッシュに楽しむためのデスクトップ、それがプリウス310Mです。



写真は3105ST46M



©Amazing Twins Design Workshop Limited 1999

シンプル操作で どんどん探せる 「わくわくナビ」新搭載!

知りたい情報へ簡単ナビゲーション! わくわくナビ

旅行先へのフライト時刻や最新シネマの情報をリサーチ。気になるスポーツの結果やグルメなお店をチェックする。
「わくわくナビ」なら、15の情報ジャンルから欲しい情報をクリック操作だけでひとつ飛び。
欲ばりな情報生活をしっかりサポートしてくれます。

使えるアプリケーションをはじめインターネットホームページへ一気にアクセス

「わくわくナビ」では、生活情報をアプリケーションとインターネットホームページの2つの情報源から呼び出せます。アプリケーションは、便利なソフトをプレインストール。キーボードにある「わくわくナビ」ボタンで一発起動。あとはクリックするだけで、アプリケーションや、インターネットホームページへ、一気に接続します。

トラベル	シネマ	ニュース	ライフ	コミュニケーション
グルメ	ファッション	スポーツ	マネー&ワーク	ワープロ他
ミュージック	テレビ&ラジオ	ホビー	ショッピング	プリウス情報



3 アプリケーション・ホームページへ



ホームページへのアクセスには、インターネットへの接続が必要です。

プリウス310Mは情報ステーションナリー。高画質・高性能がスタイリッシュに使いこなせる、楽しさ広がるプリウスワールド。

Prius 310M

3105ST46M 3104ST46M

見たい、知りたい情報をジャンル別にナビゲーションする

「わくわくナビ」を搭載。

簡単なクリック操作だけで、アプリケーション・

インターネットホームページへアクセスできます。

デジタルメディア生活をスマート&スタイリッシュに楽しむための

デスクトップ、それがプリウス310Mです。



写真は3105ST46M



©Amazing Twins Design Workshop Limited 1999

知りたい情報へ簡単ナビゲーション!

わくわくナビ

旅行先へのフライト時刻や最新シネマの情報をリサーチ。気になるスポーツの結果やグルメなお店をチェックする。

「わくわくナビ」なら、15の情報ジャンルから欲しい情報をクリック操作だけでひとつ飛び、

欲ばりな情報生活を

しっかりサポートしてくれます。

シンプル操作で どんどん探せる 「わくわくナビ」新搭載!

使えるアプリケーションをはじめ
インターネットホームページへ一気にアクセス

「わくわくナビ」では、生活情報をアプリケーションとインターネットホームページの2つの情報源から呼び出せます。アプリケーションは、便利なソフトをプレインストール。キーボードにある「わくわくナビ」ボタンで一発起動。あとはクリックするだけで、アプリケーションや、インターネットホームページへ、一気に接続します。

トラベル	シネマ	ニュース	ライフ	コミュニケーション
グルメ	ファッション	スポーツ	マネー&ワーク	ワープロ他
ミュージック	テレビ&ラジオ	ホビー	ショッピング	プリウス情報

デジタルカメラ編集もおまかせ

デジタルカメラの画像データを取り込めるUSBポート対応のPCカードリーダー/ライター*1を標準添付。さらに、写真合成やカード、アルバム、プリクラ風シールが手軽に作れる「メディアシェフ/あるばむ」と「メディアシェフ/ぶりんと」をプレインストール。メニュー画面に従った簡単操作で、デジタルカメラ編集が行えます。

*1: SCMマイクロスシステム・ジャパン株式会社製PCカードリーダー/ライター(商品名:PCD-32USB)が添付されます。本品は当社の保守・問い合わせのサポート対象外です。直接メーカーにお問い合わせください。SCMマイクロスシステム・ジャパン株式会社ユーザーサポート TEL:03-5489-8307



「メディアシェフ/あるばむ」で思い出づくり!!

「メディアシェフ/ぶりんと」でハガキやプリクラ風シールもカンタン!!

カラーコーディネートにも対応、フロントパネルカラーリング

ディスプレイのフロントパネルは、透明感のあるトランスルーセント素材を使用。パネル内のカラーシートを取りかえることでお好みのカラーに変えられます。5枚のカラーシートが用意されていますのでインテリアとのカラーコーディネートにも対応できます。

写真は「グリーングラデーション」を装着しています。(出荷時標準)



5枚(6色)のカラーシートで自由にコーディネート



各カラーシートを裏返し装着すれば、「ビュアホワイト」になります。

鮮明高画質、スーパーTFT液晶ディスプレイ

ディスプレイは画面表示の美しさに優れた15型**スーパーTFT液晶ディスプレイを搭載。暗いところはクッキリと、明るいところはスッキリと、コントラストの明確な映像表現を可能にしています。さらにCRTディスプレイに迫る広視野角160°を実現。上下左右、どのアングルから見ても画面は鮮明。XGA対応の1,024×768ドット、最大1,677万色**の高精細表示が可能です。


*2: 15型は3105ST46Mに搭載。3104ST46Mは14.1型を搭載。
*3: 3105ST46Mの場合。3104ST46Mは26万色。



画面は、15型スーパーTFT液晶ディスプレイと当社従来TFT液晶ディスプレイを室内で同一条件のもとに、左約30°、上約15°の角度から撮影した実写です。

省スペース&コンパクト設計

興行きわず16cmの薄型ボディ。17型CRTディスプレイと比較しても、設置スペースはなんと約1/2。一体型液晶パソコンならではの省スペース設計で、オフィスのデスクやリビングテーブルの上でもゆったりと使えます。さらにキーボードは、本体幅に合わせたテンキー付きコンパクトキーボード、マウスは画面スクロールに便利なホイールマウスを標準装備しています。



当社従来17型CRTデスクトップパソコン比 *4: スタンドも含めると190mm。

持ちやすい取っ手付きで移動もラクラク

移動時の持ちやすさを考慮して、取っ手のへこみ部分を深くするなど、形状も工夫。手軽に部屋から部屋へと移動できます。



フロントオペレーションで、使いやすさがアップ

FDD、CD-ROMドライブは、使い勝手を考慮したフロントオペレーションを採用。パソコン本体の左右にスペースを取ることなく、メディアの出し入れが自然に行えます。また高さもキーボードに干渉しないよう配置しています。

高音質再生を実現。専用ボックス型スピーカー

専用のボックス型スピーカーを内蔵。密閉型バスレフダクト構造の採用により、クリアな中高音と迫力のある重低音の再生が可能になりました。音楽CDの再生でも美しいサウンドが楽しめます。

いまずぐ始められる簡単インターネット


インターネットが手軽に楽しめるK56flex/V.90に対応したモデムを標準装備。ASAHIネットやAOLなどお気に入りのプロバイダーに即加入できる特典付オンラインサインアップソフトもプレインストール。インターネットや電子メール、パソコン通信をはじめの方でもすぐに利用できます。さらにパソコンの中で暮らす小さなペットが電子メールを運ぶおちゃめなメールソフト「PostPet」を用意。電子メールでのコミュニケーションがさらに大きく広がります。



「ママさんちのジョングキました。」 ©1996-1999 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

見やすく使いやすいチルト&スイーベル機構

画面のチルト角は前後に19°(前4°後15°)、正面の向きは左右120°(左60°右60°)の範囲で調整できます。オペレーション時にベストポジションへと簡単に調整できます。



インターフェイスはまとめてレイアウト

シリアル、パラレルインターフェイスをパソコン側面の下部にまとめてレイアウト。プラグやケーブルもスッキリとまとめられ、スタイリッシュなデザインを損なうこともありません。



追加ボードなしでマルチディスプレイに対応

本体の液晶ディスプレイとは別に、外部にCRTを接続すれば、ボードを追加することなく、それぞれ別のウィンドウを表示できるマルチディスプレイ機能に対応。たとえば英文のホームページを参照しながら翻訳支援ソフトで訳を見たり、スケジュールを確認しながらメールを入力したりと、マルチな活用ができます。

卓越した基本性能を物語るハードウェアスペック

Intel® Celeron™ プロセッサ466MHz Pentium® と同等の処理能力を備えながらコストを抑えた高速CPU。3Dグラフィックス処理などに実力を発揮。

標準64MB、最大256MBのメインメモリーボード上に2つあるDIMMソケットの1つに、シンクロナスDRAM 64MBメモリーを標準で搭載。

ATI社製のRAGE LT PRO AGP2×対応のビデオコントローラーを採用。8MBのSDRAM搭載でマルチディスプレイでもフルカラー表示をサポート。

大容量10.2GBハードディスク Ultra ATA対応の高速・大容量タイプ。大量の画像データの保存にも余裕で対応。

最大24倍速CD-ROMドライブ CD-ROMに記録された大量のデータをストレスなく読み出せる24倍速ドライブを装備。音楽CDの再生も可能。

省エネルギー機能 ACPIをサポート。キーボードにSleepキーを装備。「ENERGY STAR規格」に対応。

特典例

ASAHIネット.....
通常入会金2000円が無料
AOL.....
1ヶ月以内で100時間無料アクセス
ただし電話料金はお客様のご負担となります。



Prius 310M 3105ST46M

日立Prius FAX情報BOX

Priusシリーズの商品情報、イベント情報、Q&A などをお送りしています。

お手元のFAXからFAX情報センターに電話してください。
03-5972-8855 (東京) **06-6306-9901** (大阪)
*24時間受け付けております。通話料金はお客様のご負担となります。

情報提供サービス

インターネットおよびパソコン通信を通じて Priusシリーズの情報をお送りしています。

アクセス方法

- インターネット** 名称「Prius World」
アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/>
- NIFTY SERVE** 名称「HITACHI Forum」
アクセスコマンド GO FHITACHI

ご質問はFLORA安心コールセンターへ
お気軽にどうぞ。

0120-8855-96
フリーダイヤル

または、03-3298-6750 (通話料金はお客様のご負担となります。)
ご利用時間9:30~22:00(平日) 10:00~18:00(土、日、祝日) *2000年1月1日も営業します。

技術的なご質問には「FLORA安心コールセンター」が
平日は夜10時までサポート、操作方法などについても、
親切にお答えいたします。

* パソコンにインストールおよび添付されているアプリケーションや機器の増設に関しては、開発元や販売店にお問い合わせください。
* 西暦2000年問題対応窓口をFLORA安心コールセンター内に開設しました。お気軽にお問い合わせください。

1年間無償保証(無償引き取りサービス付き)

FLORA安心コールセンターにご連絡ください。お引き取りにお伺いし、修理完了後お届けいたします。
 持ち込み拠点は秋葉原1dayプラザ1ヶ所となります。(TEL: 03-3258-2147、
 営業時間: 11:00~19:00年中無休 年末年始除く)
 本製品の海外での保守・技術サポートは対象外となります。



日立製作所・PC事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO (国際標準化機構) 4001の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。
 登録番号: EC97J1108
 登録日: 平成9年10月28日

FLORA Prius 310M仕様

品名		FLORA Prius 310M	
型名		3104ST46M	3105ST46M
CPU		Intel® Celeron™ プロセッサ 466MHz	
システムバスクロック		66MHz	
チップセット		Intel社 440ZX AGPset	
メインメモリー	標準	64MB (64MB x 1、シンクロナスDRAM)	
	最大	256MB ¹⁾ (128MB x 2、シンクロナスDRAM)	
	DIMMソケット	2 (うち1つは使用済み)	
キャッシュ	1次	32kB (CPUに内蔵)	
メモリー	2次	128kB (CPUに内蔵)	
ビデオコントローラー		ATI社 RAGE LT PRO (AGP x 2)	
VRAM		8MB (SDRAM)	
解像度	640 x 480ドット	26万色	1,677万色
および	800 x 600ドット	26万色	1,677万色
最大発色数	1,024 x 768ドット	26万色	1,677万色
外部CRT接続		640 x 480ドット時1,677万色、800 x 600ドット時1,677万色、1,024 x 768ドット時1,677万色、1,280 x 1,024ドット時1,677万色	
ディスプレイ		14.1型スーパーTFTカラー液晶	15型スーパーTFTカラー液晶
内蔵FDD		3.5型 (1.44MB/1.2MB/720kB) x 1	
内蔵HDD ²⁾		10.2GB (Ultra ATA対応)	
内蔵CD-ROMドライブ		最大24倍速 (Photo CDマルチセッション対応、CD EXTRA対応、E-IDE)	
サウンド機能		ステレオ16ビット、48kHz (Sound Blaster Pro 互換) 3Dサウンド対応	
スピーカー		ボックス型高音質ステレオスピーカー内蔵 (1.0W x 2) (ハードウェアボリューム付き)	
MPEG再生機能		ソフトウェアMPEG (MPEG1、VideoCD2.0対応)	
データ通信/FAX機能		DATA56,000bps ³⁾ 、FAX14,400bps (K56flex方式、V.90規格準拠)	
インタフェース	シリアル	RS-232C準拠 (D-Sub9ピン x 1) 16550A互換	
	パラレル	セントロニクス準拠 (D-Sub25ピン x 1) ECP/EPP対応	
	USB ⁴⁾	2ポート (コネクタ4ピン)	
	キーボード	PS/2タイプ (ミニDIN 6ピン x 1)	
	マウス	PS/2タイプ (ミニDIN 6ピン x 1)	
	ディスプレイ	アナログRGB (ミニD-Sub15ピン x 1)	
	TV OUT	S映像出力端子 x 1	
	サウンド	ラインアウト、ラインイン、マイク、MIDI/Joystick	
FAXモデム	ライン x 1、PHONE x 1 (モジュラーコネクタ4ピン)		
拡張スロット		PCI x 1(1) ⁵⁾ 、モデム専用PCI x 1 (FAXモデムに使用済み)	
キーボード		OADG109配列準拠キーボード (ワンタッチキー付き)	
マウス		PS/2マウス (ホイールマウス)	
外形寸法		376(W) x 190(D) ⁶⁾ x 387(H)mm	
質量		約8.6kg	
消費電力		約50W(最大:100W、サスペンド時:16W)	約55W(最大:100W、サスペンド時:15W)
省エネ法に	区分	R	
に基づく表示	エネルギー消費効率 ⁷⁾	0.029	0.028
電源		100V 50/60Hz (メインスイッチ付き) 平行2Pコンセント	
ソフトウェア	OS	Microsoft Windows 98 Second Editionインストール済み	
	ワープロソフト	Microsoft Office 2000 Personalインストール済み	
	プリンストール	たちまち翻訳 英日翻訳支援システム、PostPet for Windows、Microsoft Internet Explorer 5.0、オンラインサインアップソフト(AOL/ASAHIネット/So-net/ODN/DION)、Cheneyenne BitWare、ニフティサーブでインターネット、Angel Line for Windows、SoftSynthesizer S-YXG100plus、MidRadio プレーヤー、クラシック名曲100選/Relax Island、メディアシェフ/あるばむ、メディアシェフ/ぷりんと、わくわくナビ、ハイパーダイヤ、使手帳	
その他	バンドル	Netscape Communicator、KaraOK!、ジャカジャン、GAME PACK for HITACHI V、PowerCinema EX、XGstudio、めっちゃらく作曲名人、Digital Movie Studio、MPEG静止画アニメーション、連続写真、AVI-MPEG変換、自動作曲、with me ユーティリティセット、Acrobat Reader、VirusScan	
付属品		PCカードリーダー/ライター ⁸⁾ 、カラーシート(4枚)、モデムケーブル、ACケーブル、一括インストールCD、各種マニュアル	
価格		オープン価格	

*1: 最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。*2: 容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとしています。*3: 56,000bpsはデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は33,600bpsになります。*4: USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。*5: ショートサイズ(100mm x 174mm以下)。*6: スタンドを含む。*7: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論値で除したものです。*8: PCカードリーダー/ライターは、当社の保守・問い合わせの対象外です。

FLORA Prius 310M用オプション機器

品名	型名	標準価格(税別)	備考
SDRAMメモリーボード64MB(DIMM)	PC-MH4064	60,000円	64MB x 1
SDRAMメモリーボード128MB(DIMM)	PC-MH4128	120,000円	128MB x 1

上記価格の他に、別途消費税が必要となります。

Microsoft、Windows、Windows NTは、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideのロゴは、Intel Corp.の商標または登録商標です。Netscapeは、Netscape Communications Corp.の米国およびその他の国における登録商標です。Sound Blasterは、Creative Technology Ltd.の商標です。ハイパーダイヤは、(株)日立情報システムズの登録商標です。使手帳は、日立中部ソフトウェア(株)の商標です。Power Cinema EXは、カノーブス(株)の商標です。SoftSynthesizer S-YXG100plus、XGstudio、Relax Island、クラシック名曲100選、めっちゃらく作曲名人、ジャカジャン、MidRadioプレーヤーはヤマハ(株)の商標です。ニフティサーブでインターネットは、ニフティ(株)の商標です。PostPetは、ソニーコミュニケーションネットワーク(株)の登録商標です。KaraOK!は、(株)フェイスの商標です。AngelLineは、日本電信電話(株)の商標です。BitWareは、米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。K56flexは、Lucent TechnologiesとRockwell Internationalの商標です。XGAは、米国IBMの登録商標です。その他、記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。「実写です。」と記載している以外の画面はハメコミ合成ですので、実際の画面と異なる場合があります。記載されている内容・仕様・価格は、平成11年10月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。本製品にインストールしているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムは当社のサポートの対象外となります。カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合がありますが故障ではありません。予めご了承ください。長時間連続運転すると製品寿命が低下する場合があります。本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則6年です。本製品を輸出する場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、当社までお問い合わせください。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーズガイド」をよくお読みのうえ、おまもりください。

