

## 8cm ディスクアダプターについて

このたびは日立のシステム装置(以下、パソコン)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

8cmディスクアダプターの追加により製品仕様が変更になりました。  
添付の電子マニュアルに次の内容を追加して読み替えてください。

- 電子マニュアル『パソコン応用』  
7章の「ドライブの仕様」「DVDスーパーマルチドライブの仕様」

本ドライブで8cmディスクをアダプターに装着して再生する場合は、次の仕様になります。

項目	仕様
読み込み速度 *1	CD-ROM/R/RW：最大2倍速 DVD-ROM/R：最大2倍速 DVD-RW：最大2倍速 DVD-RAM：最大2倍速
推奨ディスク	CD-R：ソニー製、太陽誘電製、TDK製、日立マクセル製 CD-RW：三菱化学製、リコー製、TDK製、日立マクセル製 DVD-R(2倍速)：日立マクセル製 DVD-RW(2倍速)：日立マクセル製 DVD-RAM(2倍速)：日立マクセル製

\*1 ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読み込みが困難な場合は、自動で回転速度を落とします。

### 重要

- ・ 8cm ディスクアダプターは再生専用です。書き込みに使用することはできません。
- ・ 推奨ディスク以外のディスクを使用すると、エラーが発生することがあります。