

Here, The Future
HITACHI



フローラ プリウス ラインアップカタログ

Prius

わが家を驚かす新製品。
新プリウスラインアップ。
プリウス。



一体型スリムデスクトップ

6105ST50M



一体型スリムデスクトップ

3105ST46M / 3104ST46M



A4 オールインワンノート

204T36M



B5 ファイルサイズノート

2204T36M

もっと知りたい、もっと見たい、もっと楽しみたい...。そんな欲ばりなデジタルメディア生活を応援します。 新Priusシリーズ・ラインアップ!

新しい
プリウスは
「わくわくナビ」
新搭載!

あなたの欲しい情報をジャンル別にナビゲーションする「わくわくナビ」を全ラインアップに搭載。簡単な操作だけで、ジャンル別のアプリケーション・インターネットホームページへ一気にアクセスできます。デジタルメディア生活を心ゆくまで楽しむための情報ステーションリー「プリウス」。パソコンの楽しみ方がますます広がります。



「わくわくナビ」専用ボタンはノート型にはありません。画面上のアイコンをクリックしてください。



©Amazing Twins Design Workshop Limited 1999

一体型スリムデスクトップモデル



テレビ番組、DVDソフトが見られる 情報エンターテインメントパソコン。

TVチューナー・DVD-ROMドライブを搭載。テレビ番組の再生・録画はもとより、DVDソフト、CDソフトの再生などAVメディアを手軽に楽しめます。さらにDVDの高画質に対応した15型Super In Plane Switching方式TFT液晶ディスプレイを搭載。Intel®Pentium®IIIプロセッサ500MHz、大容量26.0GB HDDを採用するなどAVに対応した強力なハードスベックを装備。情報エンターテインメントの楽しさをフルに引き出せるパソコンです。平成11年11月下旬発売予定

一体型スリムデスクトップモデル



リビングに映えるスタイリッシュな 実力派マシン。

パソコン本体を液晶ディスプレイに一体化。奥行きわずか16cmのスマートでスタイリッシュなデザインを実現しました。フロントパネルは透明感のあるビュアホワイトを採用。しかもパネルのカラーは、5枚のカラーシートから自由に取り替えることができ、インテリアとのカラーコーディネートも簡単です。CRT並みに1,677万色を再現できる15型スーパーTFT液晶タイプ、14.1型スーパーTFT液晶タイプの2モデルをラインアップ。生活情報をスタイリッシュに操れるパソコンです。

A4 オールインワンノートモデル



14.1型の大画面 & 薄型ボディに、 デスクトップ並みの高性能を凝縮。

A4ノートサイズでは最大の14.1型TFT液晶ディスプレイを搭載。FDD、CD-ROMドライブを内蔵しながら、34.3mmの薄型ボディを実現しました。Mobile Intel®Celeron™プロセッサ366MHzの高速CPU、大容量6.4GBのハードディスクを採用。さらに56kbpsモデム、USB2ポート、赤外線ポートなど通信機能も充実。その他、インターネットや電子メールが簡単に楽しめるアプリケーションも用意。デスクトップに匹敵する高機能をもったA4オールインワンノートです。

B5 ファイルサイズノートモデル



B5ファイルサイズのコンパクトノートに、 CD-ROMドライブを搭載。

B5ファイルサイズながらCD-ROMドライブを搭載。また、マルチバースベイ構造の採用により、用途に応じて120MBメディアに対応のスーパーディスクやバッテリーとの交換も可能です。Mobile Intel®Celeron™プロセッサ366MHz、大容量6.4GBのハードディスクを採用。さらに56kbpsモデム、USB2ポートなど通信機能も充実。サブノートとしてだけでなく、メインノートとしても実力をいかんなく発揮できるモデルです。

型名	6105ST50M	3105ST46M	3104ST46M	204T36M	2204T36M
CPU	Intel®Pentium®IIIプロセッサ500MHz	Intel®Celeron™プロセッサ466MHz	Intel®Celeron™プロセッサ466MHz	Mobile Intel®Celeron™プロセッサ366MHz	Mobile Intel®Celeron™プロセッサ366MHz
メモリー	128MB 128MB (最大256MB)	64MB 64MB (最大256MB)**	64MB 64MB (最大256MB)**	64MB 64MB (最大256MB)**	64MB 64MB (最大256MB)**
ディスプレイ (解像度)	15 15型Super In Plane Switching方式TFTカラー液晶 (1,024×768ドット時/1,677万色)	15 15型スーパーTFTカラー液晶 (1,024×768ドット時/1,677万色)	14.1 14.1型スーパーTFTカラー液晶 (1,024×768ドット時/26万色)	14.1 14.1型TFTカラー液晶 (1,024×768ドット時/1,677万色**)	10.4 10.4型TFTカラー液晶 (800×600ドット時26万色)
HDD**	26GB 26.0GB(Ultra ATA対応)	10.2GB 10.2GB(Ultra ATA対応)	10.2GB 10.2GB(Ultra ATA対応)	6.4GB 6.4GB(Ultra ATA対応)	6.4GB 6.4GB(Ultra ATA対応)
FDD/スーパーディスクドライブ	1.44MB FDD(1.44MB/1.2MB/720kB)	1.44MB FDD(1.44MB/1.2MB/720kB)	1.44MB FDD(1.44MB/1.2MB/720kB)	1.44MB FDD(1.44MB/1.2MB/720kB)	120MB スーパーディスクドライブ** (120MB/1.44MB/1.2MB/720kB)
DVD-ROMドライブ/CD-ROMドライブ	DVD-ROM/最大6倍速、CD-ROM/最大24倍速	CD-ROM/最大24倍速	CD-ROM/最大24倍速	CD-ROM/最大24倍速	CD-ROM/最大24倍速
サウンド機能	Sound Blaster Pro互換/3Dサウンド対応/光デジタルオーディオ出力対応	Sound Blaster Pro互換/3Dサウンド対応	Sound Blaster Pro互換/3Dサウンド対応	Sound Blaster Pro互換	Sound Blaster Pro互換
バッテリー(使用時間)	-	-	-	約1.5~2.5時間**	約1~2時間** (オプションバッテリー使用時/最大約7時間**)
データ通信/FAX機能	データ: 56kbps** FAX: 14.4kbps	データ: 56kbps** FAX: 14.4kbps	データ: 56kbps** FAX: 14.4kbps	データ: 56kbps** FAX: 14.4kbps	データ: 56kbps** FAX: 14.4kbps
PCカードスロット	Type II x 1	USB接続PCカードリーダー/ライター標準添付	USB接続PCカードリーダー/ライター標準添付	Type II x 1	Type II x 1
拡張スロット(空きスロット数)	PCI x 1 (0)、モデム専用PCI x 1 (0)	PCI x 1 (1)**、モデム専用PCI x 1 (0)	PCI x 1 (1)**、モデム専用PCI x 1 (0)	-	-
主なインタフェース	シリアルx 1,パラレルx 1,USB**x 2,PS/2x 2 ディスプレイx 1,赤外線x 1	シリアルx 1,パラレルx 1,USB**x 2,PS/2x 2 ディスプレイx 1	シリアルx 1,パラレルx 1,USB**x 2,PS/2x 2 ディスプレイx 1	シリアルx 1,パラレルx 1,USB**x 2,PS/2x 1 ディスプレイx 1,赤外線x 1	USB**x 2,PS/2x 1 ディスプレイx 1
外形寸法/質量WxDxH(mm)	376x190**10x387 約9.5kg	376x190**10x387 約8.6kg	376x190**10x387 約8.6kg	312x262x34.3**11 約3.2kg**12(CD-ROM装着時)/約3.0kg**12(アクセサリトレイ装着時)	257x223**13x29 約1.6kg**12(CD-ROM装着時)/約1.4kg**12(ウェイトセーバー装着時)
消費電力/ 省エネ法に基づく表示	約62W(最大:約105W,サスペンド時:約20W) 区分:R/エネルギー消費効率**14: 0.017	約55W(最大:約100W,サスペンド時:約15W) 区分:R/エネルギー消費効率**14: 0.028	約50W(最大:約100W,サスペンド時:約16W) 区分:R/エネルギー消費効率**14: 0.029	約18W(最大:約52W,サスペンド時:約2.1W) 区分:S/エネルギー消費効率**14: 0.0049	約12W(最大:約35W,サスペンド時:約2.0W) 区分:S/エネルギー消費効率**14: 0.0047
その他	ADAMS**15、ピットキャスト**16対応TVチューナー & ビデオキャプチャーボード、アンテナ、コンボジット入力端子、S-Video入力/出力端子、ワイヤレスワンタッチキーボード/マルチスクロールマウス	S-Video出力端子、ワンタッチキー付きキーボード	S-Video出力端子、ワンタッチキー付きキーボード	-	スーパーディスク120MBメディア1枚添付

*1: 最大容量まで拡張するためには、搭載済のメモリーボードを取り外す必要があります。*2: 26万色表示パネルをディスプレイ表示で使用し実現。*3: 容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとしています。*4: 従来の3.5型フロッピーディスクもスーパーディスクでご利用頂けます。*5: バッテリー使用時間は使用状況によって大きく変わり、この値とならないことがあります。*6: 56,000bpsは、データ受信時の理論値の速度です。データ送信時は33,600bpsになります。*7: 本品は当社の保守・問い合わせのサポート対象外です。直接メーカーにお問い合わせください。SCMマイクロシステムズ(株)サポート TEL.03-5489-8307 *8: ショートサイズ(100mm×174mm以下)。*9: USBインタフェースは、USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。*10: スタンド含む。*11: 最薄部。最大部では39.3mm(突起部含まず)。*12: 標準バッテリーを装着した場合。*13: 標準バッテリーを装着した場合。標準バッテリーを外した場合は207mm(突起部9mmを含む)。*14: エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。*15: ADAMSは、テレビ朝日系列全国24局がサービスしているデータ多重放送です。*16: ピットキャストは、(株)インフォシティが開発したパソコン向けデータ放送方式です。

価格はすべて、オープン価格です。

日立Prius FAX情報BOX

Priusシリーズの商品情報、イベント情報、Q&Aなどをお送りしています。

お手元のFAXからFAX情報センターに電話してください。

03-5972-8855 (東京) 06-6306-9901 (大阪)
*24時間受け付けております。通話料金はお客様の負担となります。

情報提供サービス

インターネットおよびパソコン通信を通じてPriusシリーズの情報をお送りしています。

アクセス方法

インターネット 名称「Prius World」
アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/>

NIFTY SERVE 名称「HITACHI Forum」
アクセスコマンド GO FHITACHI

ご質問はFLORA安心コールセンターへ
お気軽にどうぞ。

0120-8855-96

または、03-3298-6750 (通話料金はお客様のご負担となります。)
ご利用時間9:30~22:00(平日)10:00~18:00(土、日、祝日)*2000年1月1日も営業します。

技術的なご質問には「FLORA安心コールセンター」が
平日は夜10時までサポート。操作方法などについても
親切にお答えします。

*パソコンにインストールおよび添付されているアプリケーションや機器の
増設に関しては、開発元や販売店にお問い合わせください。
*西暦2000年問題対応窓口をFLORA安心コールセンター内に開設しました。
お気軽にお問い合わせください。

1年間無償保証(無償引き取りサービス付き)

FLORA安心コールセンターにご連絡ください。お引き取りにお伺いし、
修理完了後お届けいたします。
持ち込み拠点は秋葉原1dayプラザ1ヶ所となります。(TEL: 03-3258-2147、
営業時間: 11:00~19:00年中無休 年末年始除く)
本製品の海外での保守・技術サポートは対象外となります。

Designed for



FLORA Prius DECK 610M/FLORA Prius 310M用オプション機器

品名	型名	標準価格(税別)	備考
SDRAMメモリーボード64MB(DIMM)	PC-MH4064	60,000円	64MB x 1(100MHz対応)
SDRAMメモリーボード128MB(DIMM)	PC-MH4128	120,000円	128MB x 1(100MHz対応)

上記価格の他に、別途消費税が必要となります。

FLORA Prius note 20M用オプション機器

品名	型名	標準価格(税別)	備考
メモリーボード64MB	PC-MK6640	50,000円	シンクロナス DRAM (ノンパリティ)
メモリーボード128MB	PC-MK6128	100,000円	シンクロナス DRAM (ノンパリティ)
バッテリーパック	PC-AB5850	12,000円	ニッケル水素(質量約560g、使用時間約1.5~2.5時間、電源オフ時約2.5時間)
ホイールマウス	PC-KM1200	10,000円	ホイール付きマウス(2ボタン)、PS/2インタフェース
ACアダプタ	PC-AP5700	10,000円	AC100V用 外形寸法: 110(W) x 63(D) x 30(H)mm

上記価格の他に、別途消費税が必要となります。

FLORA Prius note 220M用オプション機器

品名	型名	標準価格(税別)	備考
メモリーボード64MB	PC-MK6640	50,000円	シンクロナス DRAM (ノンパリティ)
メモリーボード128MB	PC-MK6128	100,000円	シンクロナス DRAM (ノンパリティ)
標準バッテリー	PC-AB5700	15,000円	リチウムイオン(質量約195g、使用時間約1~2時間、充電時間電源オフ時約2~3時間)
大容量バッテリー	PC-AB5710	25,000円	リチウムイオン(質量約340g、使用時間約3~4時間、充電時間電源オフ時約3~4時間)
ベリ内蔵バッテリー	PC-AB5750	20,000円	リチウムイオン(質量約268g、使用時間約2~3時間、充電時間電源オフ時約2.5~3.5時間)
ACアダプタ	PC-AP5400A	10,000円	AC100V用 外形寸法: 44(W) x 94(D) x 26.5(H)mm
カーシガレットDCアダプタ	PC-AP5450	25,000円	車のシガレットソケット用電源アダプタ(12V車専用)
USB-FDドライブ	PC-UF2200	15,000円	USB接続FDD、3.5型(1.44MB/1.2MB/720kB)、ケーブル長約30cm
ホイールマウス	PC-KM1200	10,000円	ホイール付きマウス(2ボタン) PS/2インタフェース

上記価格の他に、別途消費税が必要となります。

FLORA Priusラインアップ


FLORA Priusラインアップ		Prius DECK 610M	Prius 310M		Prius note 20M	Prius note 220M
型名		6105ST50M	3105ST46M	3104ST46M	204T36M	2204T36M
OS	Microsoft®Windows®98 Second Edition					
ビジネス	Microsoft®Office®2000 Personal Microsoft®Internet Explorer 5.0 Netscape®Communicator たちまち翻訳 英日翻訳支援システム PostPet for Windows					
インターネット・通信	KaraOK! ジャカジャン オンラインサインアップソフト AOL/ASAHIネット/So-net/ODN/DION Cheyenne BitWare ニフティサーブでインターネット Angel Line for Windows					
ゲーム	GAME PACK for HITACHI V PowerCinemaEX Soft Synthesizer S-YXG100plus XGstudio MidRadio プレーヤー クラシック名曲100選/Relax Island めっちゃらく作曲名人 メディアシェフ・あるばむ/ぶりんと				-	-
マルチメディア	Digital Movie Studio カタログユニット MPEG静止画アニメーション 連続写真 AVI-MPEG変換 自動作曲 Pure DIVA ADAMSステーション ビットキャストブラウザ わくわくナビ ハイパーダイヤ				-	-
実用ソフト	使手帳 with me ユーティリティセット Acrobat Reader VirusScan				-	-

:プリンストール :バンドル

Microsoft、Windows、Windows NTは、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideのロゴは、Intel Corp.の商標または登録商標です。Netscapeは、Netscape Communications Corp.の米国およびその他の国における登録商標です。Sound Blasterは、Creative Technology Ltd.の商標です。ADAMSは、テレビ朝日データ(株)の登録商標です。ハイパーダイヤは(株)日立情報システムズの登録商標です。使手帳は、日立中部ソフトウェア(株)の商標です。Power Cinema EXは、カノープス(株)の商標です。Pure DIVAはMGI Software Corp.の製品名です。ビットキャストの名称は(株)インフォシティの登録商標です。SoftSynthesizer S-YXG100plus、XGstudio、Relax Island、クラシック名曲100選、めっちゃらく作曲名人、ジャカジャン、MidRadioプレーヤーはヤマハ(株)の商標です。ニフティサーブでインターネットは、ニフティ(株)の商標です。PostPetは、ソニーコミュニケーションネットワーク(株)の登録商標です。KaraOK!は、(株)フェイスの商標です。AngelLineは、日本電信電話(株)の商標です。BitWareは、米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。K56flexは、Lucent TechnologiesとRockwell Internationalの商標です。その他、記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
当社は国際エネルギースタートアッププログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタートアッププログラムの基準を満たしていると判断します。画面は1/4コマ合成ですので、実際の画面と異なる場合があります。記載されている内容、仕様、価格は、平成14年10月現在のものと、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。本製品にプレインストールされているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムは当社のサポートの対象外となります。カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合がありますが故障ではありません。予めご了承ください。長時間連続運転すると製品寿命が低下する場合があります。本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則6年です。本製品を輸出する場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、当社までお問い合わせください。



日立製作所・PC事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO (国際標準化機構) 14001の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。
登録番号: EC97J1108
登録日: 平成9年10月28日



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーズガイド」をよくお読みのうえ、おまもりください。

株式会社 日立製作所

デジタルメディアグループ

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 TEL(03)3502-2111

PR-022Q 1999.10

Printed in Japan(H)