

HITACHI

Inspire the Next

Prius

DECK650R/610R



放送中のTV番組を、止める、進める、繰り返す
タイムシフトTVウォッチング

デジタルビデオ編集、音楽CD MD編集ができる
デジタル編集

大画面 & デジタルサラウンドが楽しめる
DVDプレイ & Dolby Digital



650R5PD

610R5SD

FLORA



Windows® Millennium Edition 搭載

デスクトップエンターテインメントの世界がますます面白くなる。

魅力アップしたプリウス デッキシリーズ新登場。



高画質17型フラットCRT搭載、
高音質スピーカーをセットしたスタンダードモデル。

650R7CD / 650R7CDJ

Intel®Pentium®IIIプロセッサ 700MHz	128MB SDRAMメモリー	17型 フラットCRT	30.0GB HDD
----------------------------------	--------------------	----------------	---------------

12倍速 DVD-ROM ドライブ	56kbps FAX モデム	i.LINK	デジタル オーディオ 出力	世界大百科 事典	Office 2000 Personal	ジャスト ホームi
-------------------------	----------------------	--------	---------------------	-------------	----------------------------	--------------

(650R7CDのみ | 650R7CDJのみ)

大好評のスーパーピュアカラー液晶に、
Wチューナーが魅力のトップエンドモデル。

650R5PD

Intel®Pentium®IIIプロセッサ 750MHz	128MB SDRAMメモリー	15型スーパーピュア カラー液晶(PriusView)	30.0GB HDD
----------------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------

12倍速 DVD-ROM ドライブ	56kbps FAX モデム	i.LINK	デジタル オーディオ 出力	世界大百科 事典	Office 2000 Personal
-------------------------	----------------------	--------	---------------------	-------------	----------------------------

リモコン操作でTVやDVDが楽しめる、
省スペースタイプのオールインワンモデル。

610R5SD

Intel®Pentium®IIIプロセッサ 700MHz	128MB SDRAMメモリー	15型 スーパーピュアカラー液晶	30.0GB HDD
----------------------------------	--------------------	---------------------	---------------

6倍速 DVD-ROM ドライブ	56kbps FAX モデム	i.LINK	デジタル オーディオ 出力	世界大百科 事典	Office 2000 Personal
------------------------	----------------------	--------	---------------------	-------------	----------------------------



パソコンのライフスタイルを快適にする Windows Millennium Edition 搭載。

TV TVが見られる、
TVの楽しみ方が変わる

タイムシフトTVウォッチング

放送中のTV番組を、
止める、進める、繰り返す。

TV録画

ハードディスクへ
最大約7時間録画できる。



EDIT 動画や音楽も
カンタンに編集できる

デジタルビデオ編集

オリジナルビデオムービーが
簡単にできる。

音楽CD▶MD編集

好きな曲だけ集めて
ベスト選曲MDが出来る。



DVD DVDを高画質 &
高音質で楽しめる

DVDプレイ

映画も音楽も、多彩なDVDソフトが
思う存分楽しめる。

Dolby Digital & ホームシアター

大画面と立体音響で、
映画館の臨場感を再現できる。



TV

TVが見られる、
TVの楽しみ方が変わる。



TVチューナーボード搭載

アンテナに接続すれば、VHF/UHF/データ放送が楽しめます。

便利なデータ放送が楽しめる
社会、政治、経済ニュースはもちろんのこと、スポーツ全般や気象情報など、最新の情報が簡単に得られます。

データ放送局

ADAMS*(アダムス)最新ニュース、天気予報、生活関連情報など
bitcast**2(ビットキャスト)最新ニュース、天気予報、番組情報など

*1: ADAMSはテレビ朝日系列全国24局がサービスしているデータ多重放送です。
*2: 2000年6月現在、bitcastは(株)東京放送(TBS)(株)フジテレビジョン(フジテレビ)(株)毎日放送(MBS)北海道放送(株)HBC(株)新潟放送(BSN)の各放送局が実施しています。
データ放送は受信できない地域があります。またCATVでは、各放送局によって受信できない場合があります。事前にCATV事業者にお問い合わせください。


TVを見る【タイムシフト機能】で止める・進める・繰り返す。TVがますます面白くなる。】

タイムシフト 【一時停止】機能

放送中の番組を一時停止。
見たいシーンも見逃さない。

目が離せないシーンでの急用には、ポーズボタンを押して、番組を一時停止。解除すれば、止めたところから続きが見られます。(料理のレシピやクイズの答え先などを書き写したい時にも便利です。)

一時停止は自動保存時間内(5分~120分/出荷時設定5分)で有効です。



タイムシフト 【リバー再生】機能

今のシーンをもう1度。
見たいシーンへすぐに戻れる!

今のシーンをもう一度見たい、そんな時にはリバーボタンを押して、何度でも戻って楽しめます。特に気に入りのシーンでは、ブックマークボタンをクリック。ジャンプボタンでいつでも瞬時に戻れます。

巻き戻し時間・ブックマークは自動保存時間内(5分~120分/出荷時設定5分)で有効です。ブックマークは複数の登録も可能です。



タイムシフト 【時間差再生】機能

録画中の番組も、
終了を待たずに頭から再生。

外出前に録画予約をしておけば、番組の途中で帰宅しても、録画終了を待つことなく、頭から楽しめます。不要な部分を早送りすれば、リアルタイムの放送(映像)に追いつくこともできます。

映像再生は0.1~9.9倍速で設定可能です。(音声再生は1.0~2.2倍速の範囲で有効です。)




タイムシフト機能は【TV/DVDソフト】Pure DIVA で実現する機能です。

TV番組を探す・録る【番組検索も、長時間録画もお手のもの。】


番組検索や録画予約が簡単

番組探しも録画予約も、TV表示ウィンドウがついた電子番組表(Prius EPG)におまかせください。見たい番組を確認したり、お好きなジャンルや出演者から番組を探して一覧表示できるなど、TVを思う存分楽しむための便利な機能を満載。録画予約も、番組を選び予約ボタンをクリックするだけで、最大8日間の予約設定ができるという簡単さです。

電子番組表は、テレビ朝日系列全国24局がBTV電波に乗せて、約2時間おきに最新のデータが送られてきます。(無料)主電源をONにしておけば、ハードディスクに自動保存されます。データ放送は受信できない地域があります。またCATVでは、各放送局によって受信できない場合があります。事前にCATV事業者にお問い合わせください。



チャンネルメニューで指定した番組をTV表示ウィンドウで見ることができます。



詳細情報のある番組のところにマウスカーソルを合わせると、詳しい番組情報を表示します。

ハードディスクへ最大約7時間の録画が可能

【ビデオテープへの保存も可能】

MPEG2方式に基づく独自のデータ圧縮方式を採用。TV放送なら最大約7時間の録画が可能です。録った番組は、タイトルで一覧表で表示されるので、映像の整理も簡単。残しておきたい映像は、S/コンボジット映像出力端子により、ビデオテープに録画することもできます。

お客様が録画したものは、個人またはご家庭で楽しむほかは、著作権法上、著作者に無断で使用できません。

EDIT


動画や音楽もカンタンに編集できる。



デジタルビデオ編集【カンタン編集で、オリジナルビデオムービーが作れる。】


i.LINK端子で映像を取り込む

デジタル映像の高速取り込みが可能なi.LINK端子(S400)を装備。デジタルビデオカメラをi.LINKケーブルでつなげば、撮影した映像を簡単に取り込みます。映像の取り込み・編集は、すべてデジタルですから、画質の劣化がほとんどありません。



デジタルビデオカメラ、i.LINKケーブルは同梱されておりません。市販のものをご利用ください。また、デジタルビデオカメラは、i.LINK端子を装備している必要があります。一部の機種ではご利用にならない場合があります。事前に「FLORA安心コールセンター」がデジタルビデオカメラメーカーにご確認ください。


映像をカットしたり、つないだり、カンタンビデオ編集



DV編集ソフト MotionDV STUDIO

カット割り編集

取り込んだ映像をカットして入れ替えたり、つないだりできます。印象的なシーンの挿入もできます。ディレクター気分でのままのストーリーに編集できます。



特殊効果演出

シーンとシーンの間に演出を凝らしたトランジション効果や「フェードイン」「フェードアウト」「モザイク」など、本格的なビデオエフェクト効果を使用できます。さらに、BGMやナレーションもカンタンに挿入できます。

3Dアニメーション・3Dタイトル

画面上を動き回るアニメーションや立体的なタイトルを挿入することができます。

多彩なキャラクター

豊富なキャラクターをご用意、編集画面を楽しく演出します。

タイトルを入れて編集完成

思い出に残したいシーンを演出したり、お好みのアニメーションやタイトルなどを加えて、ビデオ編集は完了します。



DVテープに出力

編集したデータは、DVテープに出力できます。映像のワンシーンを入れたビデオラベルやビデオクリップのタイトルシールも作れるので、編集がますます楽しくなります。さらに、動画の中からお気に入りのシーンを静止画として取り込めるので、アルバムがカンタンにつくれます。

MPEG1、2などに出力

標準画質のMPEG1、高画質のMPEG2、さらにメール添付などに最適なコンパクトなフォーマット*1に出力することができます。

*1:Windows®のメディアプレイヤーで再生できるASFファイル。

音楽CD・MD編集【自分だけのオリジナルベスト選曲集が作れる。】

音楽CDから好きな曲を取り込む

音楽CDからお気に入りの曲を取り込んで、好きな順に並べ替えるだけのカンタン編集。デジタルデータの高音質をそのままに、オリジナルサウンドライブラリーが作れます。タイトル曲名の入力も簡単にできるので、編集データの管理もラクラクです。


イコライザ機能で好みの音色を楽しむ

便利なイコライザ機能を搭載。10本の周波数帯域を操作して好みの音質を演出可能。スペクトラムアナライザをステレオ化し、音とシンクロした鮮やかなイルミネーションが楽しめます。また、個性あふれる多彩なSkinを、好みに応じて選べます。

MDに録音する

光デジタルオーディオ出力端子にMDレコーダー*2をつなげば、編集したサウンドを録音できます。プレイリストの曲名をドラッグ&ドロップするだけのシンプル操作で、編集完成。部屋やクルマの中など、好きな場所で自分だけのMDが楽しめます。

*2: 48kHzサンプリングコンバータ搭載のMDレコーダーと接続できます。




光デジタルオーディオケーブル、MDレコーダーは同梱されておりません。光デジタルオーディオ出力端子の形状は5.0R/丸形、6.10R/角形です。市販のものをご利用ください。



MP3データは再生のみの対応になります。MP3へのデータ変換機能はありません。お客様が録音したものは個人またはご家庭で楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。

デジタルカメラ画像編集【はがきやシールが簡単につくれる。】

PCカードスロット(Type)を標準装備。スマートメディアやコンパクトフラッシュに対応した、PCカードアダプタと連携すれば、デジタルカメラで撮った画像を取り込みます。写真合成やカード、電子アルバムが手軽につくれる「メディアシェフ/あるばむ」。そして、はがきやラベル・シールが簡単につくれる「筆ぐるめ」をインストールしていますから、思いのままに作品づくりが楽しめます。



デジタルカメラ、PCカードアダプタ、スマートメディア、コンパクトフラッシュは同梱されておりません。市販のものをご利用ください。



DVD

DVDを高画質&高音質で楽しめる。

12倍速DVD-ROMドライブ*1搭載
DVD-ROMドライブを内蔵。映画・ミュージックなどの
DVDビデオディスクを高画質・高音質で再生できます。

*1:610R5SDは6倍速。

DVDがキレイな
高画質ディスプレイ搭載
TVの先端技術を投入した液晶ディスプレイ「PriusView」
(650R5PD) 動画表現力を向上させたスーパービュー
カラー液晶(610R5SD)、高画質17型フラットCRT
(650R7CD/650R7CDJ)を採用するなど、DVDの高
画質をあますところなく再現できます。

ドルビーヘッドホン【臨場感あふれるリアルサウンドが楽しめる。】

お手持ちのヘッドホンで
デジタル3Dサウンドが聴ける

迫力に満ちたサウンドが、ヘッドホンで手軽に楽しめるドルビーヘッドホン
機能を搭載しました。お手持ちのヘッドホンを本体に差し込むだけで、まるで
映画館にいるような広がりリアル感をもった、立体的なデジタルサウンド
を楽しむことができます。

ドルビーヘッドホンは、通常のヘッドホンを使ってあたかもスピーカーからの音声を聴いているかのように感じさせる技術
です。映画などの5.1chDVDタイトルを視聴している場合に実際の5.1chスピーカーシステムから聞こえてくるのと同様の波
形をヘッドホンを通して各々の耳に伝えることにより、これまでのヘッドホンで聴いていた感覚よりもリアルな感覚で視聴
することができます。





DVDホームシアター【Dolby Digital&大画面表示で、リビングはホームシアターになる。】

TVとつなげて、大画面でDVDが見られる
S/コンボジット映像出力で、お手持ちのTVと接続すれば、TV
の大画面いっぱいにDVDの映像を映し出せます。

5.1ch Dolby Digital対応
映画館の臨場感が味わえる

光デジタルオーディオ出力端子を装備。ドルビーデジタル対応の
AVシステムと接続すれば、前後左右からあふれ出す立体音響
(5.1チャンネルサラウンド)が楽しめます。



ドルビーデジタルとは、映画館等で、現在もっとも普及しているサラウンドフォーマットです。信号の
ch数はフロント(左)、フロントC(センター)、フロントR(右)、リアL(左)サラウンド、リアR(右)
サラウンドとサブウーハーで構成。前後左右の完全独立チャンネルにより、音場空間をリアルに再現。
人のセリフはセンターチャンネルで固定、重低音はウーハーで再生し、劇場の臨場感を体験できます。

パソコンとTVで、DVD-TVなどの動画を同時に表示することはできません。
TV、Dolby Digital対応のAVシステム、スピーカー、
映像出力ケーブルは同梱されていません。市販のものをご利用ください。

大好評のスーパーピュアカラー液晶に、 Wチューナーが魅力のトップエンドモデル。

Prius DECK 650R [650R5PD]



タイムシフトTVウォッチング

デジタルビデオ編集 音楽CD▶MD編集

DVDプレイ & Dolby Digital


Intel®Pentium®IIIプロセッサ 750MHz	128MB SDRAMメモリー	15型スーパーピュア カラー液晶(PriusView)	30.0GB HDD	12倍速 DVD-ROM ドライブ	56kbps FAX モデム	i.LINK	光デジタル オーディオ 出力	世界大百科 事典	Office 2000 Personal
----------------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------	-------------------------	----------------------	--------	----------------------	-------------	----------------------------

Wチューナー搭載で 裏番組録画ができる。

Prius DECK(650R5PD)は、本体と液晶ディスプレイ (PriusView)それぞれにTVチューナーを搭載したWチューナーモデルです。同じ時間に、見たい番組が重なっても、ご安心ください。たとえば、液晶ディスプレイでスポーツ番組を見ながら、同時に本体のTVチューナーで裏番組のトレンドドラマをしっかりと録画しておくことができます。

PriusViewのチューナーでは録画はできません。また、TVのタイムシフトはできません。
裏録画を行う場合等、Wチューナーを同時に使う場合はアンテナケーブルを2カ所から接続するか、あるいは分配器で分配する必要があります。

多彩なインターフェイス



キレイに映せるスーパーピュアカラー液晶搭載。

Prius DECKの高画質液晶ディスプレイPriusView。

明るさが違う! 発色が違う!! スーパーピュアカラー液晶

明るさ1.5倍。動画がキレイな広視野角

PriusViewは、日立独自のスーパーピュアカラー液晶を採用。8000K高色温度新パネルの搭載により、白がスッキリと映える表示を実現。また、高輝度300cd/m²を達成し、従来のスーパーTFTの1.5倍(当社比)の明るい画面を可能にしました。さらに、上下左右170°の広視野角で、どこから見ても色鮮やか。TV、DVD、CG等の動画も明るく鮮明に表示し、フリッカーレスでチラツキを抑え、目の疲れを低減します。



斜めから見ても、ココまでキレイ!

画面は実写です。



◀▲ 約75横 / 上から見た画面

PriusViewは単体でも、スリムな液晶TVとして楽しめる


最新の映像補正機能を採用

- 〔メリハリの効いた画像〕 ダイナミックガンマ補正^{*1}により、メリハリある画像を表示。
- 〔きめ細やかな高画質〕 新世紀プログレッシブ^{*2}変換により、チラツキを抑えたきめ細かな高画質映像を再現。
- 〔輪郭部もスッキリ表示〕 3次元Y/C分離回路^{*3}により、色のにじみやチラツキを低減するだけでなく、動画のエッジ部に見られるギザギザ感を大幅に低減。

*1: 映像の内容により動的に色を補正する方式です。
*2: 走査線を倍の密度でスキャンすることで、チラツキや映像ノイズを抑える方式です。
*3: Y(輝度)信号とC(色)信号を水平・垂直・時間軸の方向に分離し、映像ノイズを低減する方式です。
TV(VHF/UHF)をご覧になるには、アンテナへの接続が必要です。衛星放送の受信にはBSチューナー/アンテナが必要です。

使い方が広がるレイアウトフリー

PriusViewは、奥行き約7.6cm(最薄部)の省スペース設計。スタイリッシュなデザインで使い方に合わせたレイアウトが可能です。壁掛けスタンド^{*4}を使えば、オシャレな壁掛けTVになり、さらに赤外線伝送システム^{*5}を使えば、離れた場所にあるビデオデッキなどの映像も見られます。また、VESA規格(75mmタイプ)アームスタンド(市販品)が取り付け可能です。



*4: 別売オプション。
*5: 別売オプション。コンボシット映像信号及びステレオ音声信号対応。

TV専用リモコンを標準添付

ブラウン管TVのリモコン感覚で、チャンネル切替やボリューム調節ができるTV専用リモコンを標準添付。

Prius DECK本体のチューナーでTVを見る場合(タイムシフトでTVを見ている時を含む)、リモコンは使用できません。

TV専用リモコン▶



BSデジタルチューナーとの接続も簡単

BSデジタル放送に対応したTVチューナーと簡単に接続できるD1映像入力端子を装備。

BSデジタル放送は、2000年12月より放送開始予定です。

DVDやゲーム、VTRもつなげる、多彩なインタフェース

S映像入力端子、2系統のビデオ入力端子を装備。DVDプレイヤー、ビデオデッキ、ゲーム機など、同時に2台つなげられます。

本製品は、ガンコントローラを用いたTVゲームソフトの使用には対応しておりません。



DC入力端子 TVアンテナ
D1映像入力端子(ビデオ2と共用) ビデオ2入力端子
S映像入力端子(ビデオ1と共用) ビデオ1入力端子
PC音声入力端子 アナログ映像入力端子

PriusView主な仕様

TVアンテナ入力端子/ビデオ1:映像・音声・S映像入力端子/ビデオ2:映像・音声・D1映像入力端子/ヘッドホン出力端子/ワイヤレス伝送入力端子/PCアナログ映像入力端子/PC音声入力端子/消費電力:最大65W(サスペンド時:約6W)外形寸法:456(W)×177(D)×347(H)mm/質量:約4.3kg



高画質17型フラットCRT搭載、
高音質スピーカーをセットしたスタンダードモデル。

Prius DECK 650R [650R7CD/650R7CDJ]



タイムシフトTVウォッチング

デジタルビデオ編集 音楽CD▶MD編集

DVDプレイ & Dolby Digital

650R7CD / 650R7CDJ

Intel®Pentium®IIIプロセッサ
700MHz

128MB
SDRAMメモリー

17型
フラットCRT

30.0GB
HDD

12倍速
DVD-ROM
ドライブ

56kbps
FAX
モデム

i.LINK

光デジタル
オーディオ
出力

世界大百科
事典

Office
2000
Personal

ジャスト
ホームi

(650R7CDのみ) (650R7CDJのみ)

YAMAHA社製スピーカーシステム搭載

YAMAHA社製の5W×2(最大出力時)スピーカーを標準添付。低音域から高音域までのワイドレンジをカバーし、迫力のサウンドを存分に楽しめます。

付属のスピーカーは、当社の保守サポート対象外です。保守サポートに関しては、ヤマハAV製品に対するお問い合わせ窓口(TEL:03-5488-5500)にお問い合わせください。

場所を選ばないレイアウトフリー設計

設置スペースに応じて本体の置き方を縦置き、下置き、横置きとレイアウトできます。

ディスプレイ仕様

表示サイズ:17型/ドットピッチ:0.25mm/水平走査周波数:30~70kHz/垂直走査周波数:50~160Hz/
信号ケーブル長:1.5m/電源ケーブル長:1.5m/消費電力:約100W(サスペンド時:約15W)
外形寸法:408(W)×425.1(D)×427(H)mm/質量:約16.4kg

TV&DVDの高画質再生を実現した、 17型フラットCRT搭載

解像度1,280×1,024ドット*1表示が可能な、大画面17型CRT採用。歪みの少ない平面ブラウン管を搭載。動画・CGから、図表・ワープロ文字などを美しく表示できます。

細かな字もハッキリ見える 0.25mmドットピッチCRTを採用。高精細な鮮明画質。

低反射で見やすい高画質 外光反射を抑え、目の疲れの原因となる映り込みを低減。

操作性にも配慮 設定に便利なオンスクリーン機能を装備。

*1:Pure DIVA使用時は1,024×768ドット表示になります。また、1,280×1,024ドット表示はリフレッシュレート60Hzまでです。

リモコン操作でTVやDVDが楽しめる、
省スペースタイプのオールインワンモデル。

Prius DECK 610R [610R5SD]



タイムシフトTVウォッチング


デジタルビデオ編集 音楽CD▶MD編集

DVDプレイ & Dolby Digital

610R5SD

Intel®Pentium®IIIプロセッサ 700MHz	128MB SDRAMメモリー	15型 スーパーピュアカラー液晶	30.0GB HDD
6倍速 DVD-ROM ドライブ	56kbps FAX モデム	i.LINK	光デジタル オーディオ 出力
世界大百科 事典	Office 2000 Personal		

充実のインタフェース



DVDも高画質で再生 15型スーパーピュアカラー液晶搭載

15型 Super In Plane Switching方式 TFT液晶ディスプレイを搭載。これにより1,024×768ドット、最大1,677万色の高精細表示、コントラスト比300:1、色純度 (NTSC比) 60%以上を達成。さらに広視野角縦横170°を実現。上下左右斜めと、どの角度から見ても画面は隅々までクッキリ鮮明です。

AV機器感覚で操作できるリモコン、 ワイヤレスキーボード&マウス

リモコンを標準装備。TV、DVD、アプリケーションの起動など、AV機器のようにワンタッチでコントロールできます。さらに、遠隔操作が可能なワイヤレスキーボード&マウス(マウス専用IR受信ユニット付)を採用しています。

省エネルギー機能...「ワンタッチ節電機能」を装備。「ENERGYSTAR®基準」に対応。
フロントオペレーション...
FDD、DVD-ROMドライブは、ディスクの出し入れがしやすい前面に配置。
見やすく使いやすいチルト&スイベル機構...
画面のチルト角は前後19°(前4°後15°)左右120°(左60°右60°)の範囲で調整可能。

パソコンのライフスタイルを快適にする Windows® Millennium Edition 搭載。

インターネットも情報検索も、思いっきりカンタンです。


みんなが安心して使えます。

わかりやすいマニュアル付属
付属のマニュアルをテーマごとの分冊にして、わかりやすく説明。スタートブックから順番に読んでいけば、初めての人でも知らず知らずのうちにマスターできる工夫をこらしました。



キーボード練習ソフト「キーボードファイター」

3種類のゲームを楽しみながら、キーボードの打ち方の練習ができるソフトです。ローマ字入力にも、かな入力にも対応。ローマ字の修得にも効果を発揮します。



「わくわくナビ」なら情報探しも、アプリケーション起動も簡単。19のジャンルからホームページやアプリケーションがボタン1つで、簡単に呼び出せます。たとえば、おいしい料理が手軽に楽しめるレストランを見つけたいなら「グルメ」、家族で行く旅行先を探したいなら「トラベル」など、知りたい情報へ簡単にアクセスすることができます。さらに、お気に入りのホームページやアプリケーションも、大きくて使いやすいアイコンに登録して、すぐに起動することができます。

今すぐ始められる簡単インターネット

ワンタッチキーでインターネットもEメールも簡単にアクセスできます。プロバイダーに即加入できる特典付オンラインサインアップソフトもプレインストール。インターネットが初めての方でも手軽に利用できます。

(特典例)	ドリームネット	60日間接続料無料
	ASAHIネット	通常入会金2000円が無料
	AOL	1か月以内で100時間無料アクセス ただし電話料金はお客様のご負担となります。

【役に立つ多彩なソフトをプレインストール】

インターネットを面白く

メール

【PostPet for Windows】
パソコンの中で暮らすかわいいペットが電子メールを運ぶ、おちゃめなメールソフト。8種類のかわいいペットたちが、あなたのメールを配達します。

英日翻訳

【たちまち翻訳】
英語のホームページを日本語に翻訳。Internet Explorer 5.5、Word 2000のプラグイン機能により、文書を直接翻訳できます。

エンターテインメントを満喫

TV/DVD

【Pure DIVA】
タイムシフトを行ったり、DVDのドルビーデジタルを楽しむためのソフト。また、予約録画も行えます。

音楽編集

【BeatJam X-TREME】
ジャストシステム社のデジタルオーディオソフト。音楽CDからデータをデジタル録音し、編集・管理できます。また趣味や音楽のジャンルに合わせて、24種類の中から好みのSkinを選べます。

動画編集

【MotionDV STUDIO】
デジタルビデオのデータをi.LINK経由で取り込んで編集し、オリジナルムービーが作成できます。

作曲

【めっちゃらく作曲名人】
遊び感覚で簡単にMIDI音楽を作曲できます。

静止画編集

【メディアシェフ/あるばむ】
電子アルバム作成ソフト。デジタルカメラの映像など静止画を自在に編集することができます。

BGM

【クラシック名曲100選/ Relax Island】
MIDIで作られたクラシック&BGMのライブラリーが楽しめます。

家族みんなにうれしいね

百科事典

【世界大百科事典 第2版】
高度な専門知識は「世界大百科事典」がしっかりサポート。索引語約48万語・本文約7,000万字、モノクロ図版約10,000点を収録。画面のガイドに従った簡単操作で、目指す知識へアクセスできる高速検索。

ゲーム

【AI将棋、AI囲碁、AI麻雀】
手軽なゲームとして楽しむのもよし、実力アップのために本気で取り組むのもよし。将棋や囲碁、麻雀が思う存分に楽しめるゲームソフトです。

はがき

【筆ぐるめ】
年賀状、はがき、封筒などのレアウトや宛名書きが可能。また、2000種類以上のイラスト集や500種類以上の文例集がついています。

乗り換え案内

【ハイパーダイヤ】
出発時間、到着時間をもとに、路線案内や所要時間・運賃が素早くわかります。時刻表をベースにしているため、出発時間をもとに検索できます。

家計簿

【らくらく家計簿ゆとりちゃん】
とても使いやすい家計簿ソフトです。日記欄や健康管理のための健康ページ、税の豆知識などもついて、毎日の暮らしをサポートします。

ワープロも表計算もカンタン

統合ソフト

【Microsoft® Office 2000 Personal】
シンプル操作で便利なソフトを統合した Office 2000 Personal。ワープロ、表計算、電子メール、情報管理など、使いやすい機能が充実しています。
650R5PD/650R7CD/610R5SD

統合ソフト

【ジャストホームi】
ワープロ、電子メール、はがき作成、電子アルバムなど、便利で楽しいソフトが10本用意されています。
650R7CDJ

利用者の皆様から、確かな信頼をいただいています。

平日は夜10時までの長時間サポート。

ご利用時間 (年中無休(1/1を除く)) **9:30~22:00(平日) 10:00~18:00(土日・祝日)**

製品についてのお問い合わせはこちらへ!
FLORA 安心コールセンター

0120-8855-96 一般回線 **03-3298-6750**

万が一の初期トラブルについてはこちらへ!
日立FLORA PC納品相談センター

0120-5454-40 一般回線 **046-236-3076**

ご購入後一か月以内のハードウェアトラブルについては上記の「日立FLORA PC納品相談センター」までお問い合わせください。それ以降は左記「FLORA安心コールセンター」にて承ります。なお、インターネット接続についても、こちらでお問い合わせをお受けいたします。

充実の情報提供サービス。

インターネット「名称:Prius World」
アドレス:<http://prius.hitachi.co.jp/>

@nifty「名称:HITACHI Forum」
アクセスコマンド:GO FHITACHI

日立Prius FAX情報BOX
お手持ちのFAXから **03-5972-8855(東京)**
FAX情報センターに **06-6306-9901(大阪)**
お電話ください。

修理の際には、お引き取り・お届けをいたします。

「故障かな?」と思ったら「FLORA安心コールセンター」にお問い合わせ下さい。商品の故障の場合、無償保証期間中ならお引き取りに伺い、修理完了後にお届けする「無償修理サービス」がご利用いただけます(その際、保証登録書または保証登録書のコピーを添付してください)。また、無償保証期間終了後や無償修理期間中でもお客様の責任による修理などの場合は「有償引き取りサービス」がご利用いただけます。

無償修理サービス
日立FLORA Priusは、1年間無償保証です。
本内容は2000年春モデル以降の適用となります。以前のモデルについては、製品カタログ及び製品添付の保守規約をご参照ください。修理に関する運送費用は無償保証期間中は、弊社負担とさせていただきます。

有償引き取りサービス
本サービスは修理品の引き取りお届けサービスであり、有償修理時の修理代金については別途、保守担当会社よりご請求申し上げます。お引き取り・お届け場所が遠く場合は、同一県内のみお引き受けいたします。時間指定はご容赦ください。(午前・午後の選択は可能)※あらかじめケトル類を外し、梱包できる場所までパソコンをお運びください。お引き取り前に、一切の増設機器は取り外してください。お届け時のセットアップはいたしません。またパソコンに記録されているデータについても保証いたしかねますので、重要なデータについてはあらかじめバックアップをお取りください。

修理サービス	修理費用	
	保証期間中	保証期間終了後
引き取り修理	無償	有償

修理サービスの内容
無償保証期間中は安心コールセンターにお申し付けいただければ、弊社負担でご都合の良い日時に修理品をお引き取りに伺い、修理完了後お届けします。

FLORA Prus DECK 650R/610R仕様



Prus DECK 650R [650R5PD]



Prus DECK 650R [650R7CD/650R7CDJ]



Prus DECK 610R [610R5SD]

品名	FLORA Prus DECK 610R	FLORA Prus DECK 650R
型名	610R5SD	650R5PD / 650R7CD / 650R7CDJ
CPU	Intel®Pentium®IIIプロセッサ 700MHz	Intel®Pentium®IIIプロセッサ 750MHz / Intel®Pentium®IIIプロセッサ 700MHz
システムバスクロック	100MHz	
チップセット	Intel® 440ZX AGPset	
メインメモリー	標準/最大 標準:128MB(128MB×1、シノクロナSDRAM)/最大:256MB(128MB×2、シノクロナSDRAM)	
メモリー	DIMMソケット 2(うち1つは使用済み)	
キャッシュメモリー	1次:32kB(CPUに内蔵)/2次:256kB(CPUに内蔵)	
ビデオ	コントローラー ATI社 RAGE Mobility-M1(AGP2x)	
VRAM	8MB(ビデオコントローラー内蔵SDRAM)	
解像度及び最大発色数	640×480ドット時:1,677万色/800×600ドット時:1,677万色/1,024×768ドット時:1,677万色/1,280×1,024ドット時:1,677万色	
標準ディスプレイ	15型スーパービューアカラー液晶 [PrusView(15型スーパービューア)-難]	
ディスプレイ	640×480ドット時:1,677万色/800×600ドット時:1,677万色/1,024×768ドット時:1,677万色 [650R7CD、650R7CDJは1,280×1,024ドット時:1,677万色(リフレッシュレート:最大60Hz)]	
最大発色数	[650R7CD、650R7CDJは1,280×1,024ドット時:1,677万色(リフレッシュレート:最大60Hz)]	
内蔵FDD	3.5型FDD(1.44MB/1.2MB/720kB)	
内蔵HDD*	30.0GB(Ultra ATA対応)	
内蔵DVD-ROMドライブ	DVD-ROM:最大12倍速[610R5SDは6倍速] CD-ROM:最大40倍速[610R5SDは24倍速] (Photo CDマルチセッション対応、CD EXTRA対応、E-IDE、[650R5PD、650R7CD、650R7CDJは4.7GB DVD-RAM1対応*])	
TV機能	PCI TVチューナー/アナログビデオキャプチャーボード(EPG、データ放送対応)	
サウンド機能	ステレオ16ビット、Sound Blaster Pro互換、光デジタルオーディオ出力対応*(ドルビーデジタル対応*)、ドルビーヘッドホン	
スピーカー	ボックス型高品質ステレオスピーカー内蔵(1W×2) / ステレオスピーカー (ハードウェアボリューム付き) / (デスクトップ内蔵、2W×2) / YAMAHA YST-M8 5W×2	
データ通信/FAX機能	DATA最大56,000bps*5、FAX14,400bps/K56flex対応、V.90規格準拠)	
赤外線	ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、リモコン対応	
USB*	2ポート(コネクタ4ピン)	
映像IN/OUT	TVアンテナ入力端子×1、S映像入力端子×1、コンポジット映像入力端子×1、S/コンポジット映像出力端子×1	
サウンド	ラインアウト、ラインイン、マイク、ヘッドホンアウト、光デジタルオーディオアウト(角形)	
i.LINK(IEEE1394)	S400(4ピン)×1	
その他	シリアルRS-232C準拠(D-Sub9ピン×1)/16550A互換、パラレルセントロニクス準拠(D-Sub25ピン×1)ECP/EPP対応、キーボードPS/2タイプ(ミニDIN 6ピン×1)、マウスPS/2タイプ(ミニDIN 6ピン×1)、ディスプレイアナログRGB(ミニD-Sub15ピン×1)、FAXモデムライン×1、PHONE×1(モジュラーコネクタ4ピン)	
拡張スロット	PCI×1(TVチューナーに使用済み)、モデム専用PCI×1 / PCI×2*(TVチューナーに1使用済み)、モデム専用PCI×1 (FAXモデムに使用済み)、PCカード(Type)×1*	
キーボード	OADG109 配列標準ワイヤレスキーボード(ワンタッチキー付き)*8単3電池2個付属**10 / OADG109 配列標準キーボード(ワンタッチキー付き)	
マウス	ワイヤレスマルチスクロールマウス(スクロールボタン付き)**11単3電池2個付属**10 / PS/2マウス(ホイールマウス)	
リモコン	赤外線リモコン**12単3電池2個付属**10 / PrusView専用リモコン**13 単3電池2個付属**10	
外形寸法	本体 376(W)×190(D)×387(H)mm / ディスプレイ 95(W)×380(D)×300(H)mm(縦置き時:スタンド、ゴム足除く)	
質量	本体 約9.5kg / ディスプレイ 約4.3kg / 約7.1kg / 約16.4kg	
消費電力	本体 約9W / ディスプレイ (最大約86W、サスペンド時:約22W) / 最大65W(サスペンド時:約6W) / 最大100W(サスペンド時:約15W)	
省エネ法に基づく表示	区分 R / エネルギー消費効率**14 0.013 / 0.014 / 0.015	
電源	100V 50/60Hz(メインスイッチ付き)平行2Pコンセント	
OS	Microsoft® Windows® Millennium Edition	
ワープロ他	Microsoft® Office 2000 Personal / ジャストホーム i	
ソフトウェア	Microsoft® Internet Explorer 5.5、たちまち翻訳 英日翻訳支援システム、PostPet for Windows、オンラインサインアップソフト(DreamNet/AOL/ASAHI/So-net/ODN/DION)、Cheyenne Bitware、@niftyでインターネット、AI将棋、AI囲碁、AI麻雀、SoftSynthesizer S-YXG100plus、MidRadio Player、クラシック名曲100選/Relax Island、めっちゃ作曲名人、メディアシェア/あるび、Pure DIVA、ビットキャストブラウザ、ADAMSステーション、Hitachi TV Utility、Motion DV STUDIO、BeatJam X-TREME、わくわくナビ、ハイパーダイヤ、らくらく家計簿ゆとりちゃん、筆くろめ、キーボードフロッピー、世界大百科事典第2版、Acrobat Reader、KaraOKI、ジャガゾン、DreamNet関連ソフト(Odigo、i-Maker、Homestead)、XGStudio、Digital Movie Studio、MPEG静止画アニメーション、連続写真、AVI-MPEG変換、自動作曲、VirusScan	
付属品	TVアンテナケーブル、コンポジット映像ケーブル、モデムケーブル、ACケーブル、-各インストールCD、各種マニュアル、マウス受信ユニット / TVアンテナケーブル、コンポジット映像ケーブル、モデムケーブル、ACケーブル、パソコンスタンド、一括インストールCD、各種マニュアル	
価格	オプション価格(オプション価格の商品は本体希望小売価格を定めています。)	

*1:容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとしています。*2:8cmDVD-RAMディスクは本体を横置きにした状態でご使用ください。Type2のDVD-RAMディスク(UDF1.02/1.5フォーマットのみ)のご使用できません。DVDビデオカメラ/レコーダー等で記録したDVD-RAMディスクは再生できません。*3:サンプリング周波数は48kHzです。この周波数に対応した機器が接続可能です。*4:フルビュースタイルを案内するためには、市販のフルビュースタイル対応システムが必要です。*5:56,000bpsはデータ送信時の理論上の速度です。データ送信時では36,000bpsに収まります。*6:USB対応周辺機器全てでの動作を保証するものではありません。*7:107mm×170mm×10mm以内。*8:カード(S)には対応していません。*9:可動範囲/本体受光部がLow-Power時:約1m、High-Power時:約3m、角度(上下)度:約30度、(左右)度:約30度、平均電池寿命約555分。*10:付属の電池は動作保証用であり動作時間の保証はいたしません。*11:可動範囲/本体受光部がLow-Power時:約1.5m、High-Power時:約1.5m、角度(上下)度:約15度、(左右)度:約15度、平均電池寿命約555分。*12:可動範囲/本体受光部がLow-Power時:約5m、High-Power時:約3m、角度(上下)度:約35度、(左右)度:約35度、平均電池寿命約2年。*13:可動範囲/本体受光部が距離、正面約5m、角度±30度:約3m、平均電池寿命約2年。*14:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める標準理論性能で除したものです。

FLORA Prus DECK 650R/610R 用オプション機器

品名	適合機種	型名	希望小売価格(税別)	備考
メモリーボード64MB(DIMM)	610R/650R	PC-MK4064A	17,000円	SDRAM 64MB×1(100MHz対応)
メモリーボード128MB(DIMM)	610R/650R	PC-MK4128A	35,000円	SDRAM 128MB×1(100MHz対応)
IR受信ユニット	610R	PC-BR4900	3,500円	マウス専用IR受信ユニットは、本体(610R5SD)に標準添付されています。
スタンド(壁掛金具付き)	650R5PD	PCT-AU6000	9,800円	ディスプレイ用。
赤外線伝送システム	650R5PD	PCT-BR6000	17,000円	ディスプレイ用、コンポジット映像信号およびステレオ音声信号対応。

Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Intel, PentiumおよびIntel Insideのロゴは、Intel Corp.の商標または登録商標です。Justsystem Home) にかかる著作権その他の権利は、(株)ジャストシステムおよび権利者に帰属します。キーボード/マウスは(株)ジャストシステムの登録商標です。BeatJamは、(株)ジャストシステムの商標です。i.LINKは、(株)ジャストシステムの商標です。Dolby, ドルビー, ProLogicおよびi.LINKの記号は、ドルビーラボラトリーの登録商標です。Sound Blasterは、Creative Technology Ltd.の商標です。i.LINKは、(株)ジャストシステムの商標です。Dolby, ドルビー, ProLogicおよびi.LINKの記号は、ドルビーラボラトリーの登録商標です。MotionDV STUDIOは、松下電器産業(株)の商標です。Pure DIVAはMGI Software Corp.の商標です。bitcastの名称は(株)インフォテックの登録商標です。SoftSynthesizer S-YXG100plus, XGStudio, Relax Island, クラシック名曲100選、めっちゃ作曲名人、ジャガゾン、MidRadioプレーヤーはヤマハ(株)の登録商標です。@niftyでインターネットは、@nifty(株)の登録商標です。DIONは、(株)二電電機(株)の登録商標です。ODNは日本テレコム(株)の商標です。AI将棋, AI囲碁, AI麻雀は、(株)アイアールの登録商標です。PostPetは、ソニーコミュニケーションワーク(株)の登録商標です。KaraOKIは、(株)アエスの登録商標です。BitWareは、米国Computer Associates International Inc.の登録商標です。K56flexは、Lucent TechnologiesとRockwell Internationalの登録商標です。その他、記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。世界大百科事典第2版は、世界大百科事典第2版 CD-ROM2枚組(検索ディスク、インストールディスク)です。当社は国際エネルギープログラムに参加事業者として、本製品の国際エネルギープログラムに関する基準を満たしていると判断します。(610Rのみ) 画面はハメミ成成での、実際の画面と異なる場合があります。記載されている内容・仕様・価格は、平成12年9月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。本製品に付属しているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムは当社のサポートの対象外となります。カラー液晶ディスプレイは、画面の一部に穴欠けや常時点灯が存在する場合がありますが故障ではありません。予めご了承ください。本製品には有寿命部品が使用されています。長期間連続して使用される場合は、保守による部品交換/HDDなどが必要となります。本製品の保守期間は、製造終了後原則6年です。本製品は、通商産業省通知の家電・汎用品廃棄物処理対策ガイドラインに適合しています。本製品を輸出する場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理適法規程などの規制をご確認の上、必要な手続をお取りください。ご不明な場合は、当社までお問い合わせください。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザースガイド」をよくお読みのうえ、おまもりください。

Designed for

Microsoft Windows Me

pentium III

PC Open Architecture Developers' Group

ADAMS
TV-ASahi DATA and MULTIMEDIA SERVICE

bitcast
DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY

DreamNet

DOLBY DIGITAL

ご質問はFLORA安心コールセンターへお気軽にどうぞ。

0120-8855-96

または、03-3298-6750(通話料金はお客様のご負担となります。)

ご利用時間 / **9:30~22:00** (平日) **10:00~18:00** (土、日、祝日、年中無休 (1/1を除く))

日立製作所・インターネットプラットフォーム事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO(国際標準化機構)14001の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。

登録番号: EC97J1108
登録日: 平成9年10月28日