

Here, The Future
HITACHI



フローラ プリウス B5ファイルサイズノート

Prius note 220N



自分が
 楽しむ。

B5 CD-ROM内蔵
 ファイルサイズ

相手も
 楽しむ。



キレイで選ぶ、日立の液晶パソコン。

携帯電話・PHSと
 ダイレクトにつながる
**携帯
 インタフェース**

CD-ROMドライブ、バッテリーなど
 用途に応じて内蔵
**マルチ
 パーパスベイ**

相手が見やすい約190°オープン
 上下反転ディスプレイ
**プレゼンテーション
 モード**

生活情報も、
 専門知識もラクラク検索
**わくわくナビ&
 世界大百科事典**



FLORA

欲しい情報・知識もスイスイ検索。モバイルできるメインノートだ。

携帯電話・PHSとダイレクトにつながる。通信機能充実で、情報検索もスピードアップ!!

56kbpsモデムを標準装備。さらに、携帯電話・PHS用ポートが内蔵されますので、通信用PCカードを使わずに、ケーブル1本(オプション)でネットワークへすばやくアクセス。外出先では携帯電話やPHS、オフィスや自宅ではモデムといった具合に、環境に合わせて電子メール、インターネットを手軽に操れます。



ケーブルは、オプションです。

インターネットプロバイダ側の携帯電話・PHSでの接続対応に関しては、各インターネットプロバイダにお問い合わせください。携帯・PHSインタフェースからのFAXは未サポートです。

主な対応機種(2000年1月現在)

携帯電話/PHSの種類	機種名	接続ケーブル	
NTT DoComO	800MHz/1.5GHzデジタル DoPa, Doccimo	N5011, F207, NM207, ER207, N206, SH206, F601eV, SH601em, N601ps, NM157, NM156, P302, SH811, P811, N811	PC-LM2010
IDO	デジタル	534G, 539G, 532G, 527G, 526G, 525G, 522G, 509G, 508G, 507G, 506G, 502G, 501G	
DDIセルラー	デジタル	D208N, D207K, D205S, D204SA, D203T, D201K	
J-Phone	デジタル	J-SA01, J-D01, J-DN01, J-SH01, J-K01, J-T01, J-N01, J-P01, DP-114, DP-125, DP-145, DP-174, DP-185, DP-194	
ツーカーグループ	デジタル	TH891	PC-LM2020
NTT DoComO	PIAFS 32K/64Kbps	622S, 621S, 341S, 333P, 332S, 331S, 331P, 331T, 331N, 321S, 314S, 312S, 312D, 311P, 311S, 311M, 311N, 311T, 311Y	
アステル	PIAFS 32K	AJ-32, AP-32, AD-31, AT-31, AJ-25, AP-21, AT-16, AP15, AJ-15, AM-15, AY-15, AJ-15(X), AD-12, AS-12, AN-11, AS-11, AP-11	
PHS	PIAFS 32K/64Kbps	KX-PH23F, PS-T15, PHS-J70, ISD-P67, ISD-P57, DL-S100, DL-S28P, PCV100, PH-650, TL-PH2, TN-P277, PT-H900, AP-V102, KX-PH907, ISD-P47, D-P37, PH450, PS801, PS801, KX-PH932, PHS-P11, KX-PH30S, KX-PH21F, PHS-P221, KX-PH16, DX2D-6BPS-S, DX2D-6BPS, KX-PH20F, TL-PH11, AP-K103, TN-ZPB6	
DDIポケット	PIAFS 32K/64Kbps		PC-LM2030

*1: PHSから接続するためには、設定の変更が必要です。最新の携帯電話動作確認情報は、日立のインターネット情報提供サービス「Prius World(http://prius.hitachi.co.jp/)」でご案内しております。

ディスプレイが約190°開いて画面を上下反転。相手に見せる便利機能。

パーソナルプレゼンテーションモードを採用。液晶ディスプレイ部の約190°*6オープンや、画面の上下反転が可能となり、プレゼンテーションをスムーズに行えます。さらにマルチディスプレイに対応。外部ディスプレイにプレゼンテーション画面を表示しながら、内蔵ディスプレイで説明原稿を表示したり、ワープロでメモを取ったり、使い勝手を考慮しました。

*6: バッテリー(L)(オプション)搭載時は、約180°オープンとなります。



即、リサーチ。かんたん情報検索。

リアルタイムな最新情報は「わくわくナビ」で、必要な知識は「世界大百科事典」で。知りたい情報、一発ゲット!



ホームページへのアクセスには、インターネットへの接続が必要です。




世界大百科事典(平凡社)全35巻分の知識を大活用。書籍に掲載されている図版の一部は収録されていません。

CD-ROMドライブやバッテリーなど、目的に応じて使い分け。ホットスワップ対応で、すぐに交換可能。

プリウスノート220Nは、マルチパーパス構造を採用。目的や用途に合わせて、CD-ROMドライブ、120MBメディアに対応したスーパーディスクドライブ*2、ベイ内蔵バッテリー*3、ウェイトセーバーのいずれか1つを内蔵できます。さらに、ホットスワップ機能により電源を切ることなくモジュールを交換できます*4。




- マルチメディアコンテンツを利用する場合
- 大容量の画像データの保存やバックアップをする場合
- 外出先で長時間使いたい場合
- 最も軽い状態でモバイルしたい場合



*2: 従来の3.5型フロッピーディスクも読み書きできます。
*3: ベイ内蔵バッテリーはウェイトセーバーに装着して使用します。
*4: 取り外し操作が必要です。
*5: 質量はすべてバッテリー(S)装着時の値です。

Pスイッチで、ワンプッシュ起動

アプリケーションなどを自由に登録することで、ワンタッチ起動できるPスイッチ搭載。(出荷時「わくわくナビ」登録済み)タッチパッドには便利なスクロール機能が付いています。



外付マウスのドライバをインストールすると、Pスイッチが使えなくなります。PS/2のホイールマウスのホイール機能とPスイッチは、同時には動作しません。

人にやさしい、快適なキーボード操作

B5ファイルサイズに、余裕の約18mmキーピッチを確保した87キーのキーボードを採用。ストロークも2mmと指先の微妙なタッチと確実なクリック感を実現しています。さらに、ワイドなパームレストが使いやすさを向上。長時間のタイピングに快適です。

2204T45N

- Mobile Intel® Celeron™ プロセッサ450MHz
- 64MB SDRAMメモリー
- 6.4GB HDD
- 標準4倍速 CD-ROMドライブ
- 56kbps FAX モデム
- 10.4型カラー液晶ディスプレイ
- USB 2ポート

持ち運びを考慮した軽量・コンパクト設計

B5ファイルサイズのコンパクトボディに、CD-ROMドライブを搭載。しかも薄さは先端部で約25mm、重さはわずか1.65kg。モバイルノートに欠かせない優れた携帯性を兼ね備えました。

用途に合わせて選べる3種類のバッテリー

バッテリー(S)(約0.5~1.5時間)、バッテリー(L)(約1~3時間)、ベイ内蔵バッテリー(約1~2時間)の3種類のバッテリーを用意。軽重視のバッテリー(S)から、長時間を重視したベイ内蔵バッテリーとバッテリー(L)との同時搭載まで、用途に合わせて選べます。

バッテリー使用時間は、使用状況によって大きく変わり、この値にならないことがあります。

優れた拡張性、両サイドのUSBポート

本体の左右にひとつずつUSBポートを用意。本体をおく場所を選ばず、周辺機器に接続できます。



パワフルモバイル、高速&大容量

CPUはMobile Intel® Celeron™ 450MHzを採用。メインメモリーは64MB(最大256MB)を搭載。さらにハードディスクは6.4GBと大容量を実現。高性能なハードスベックが快適なモバイル環境を提供いたします。

手軽に始められる簡単インターネット

プロバイダーに即加入できる特典付オンラインサインアップソフトをプレインストール。インターネットがはじめての方でも手軽に利用できます。また、よく使う「世界大百科事典」やEメール、インターネットなどは、ショートカットキー*7に登録、素早く簡単に使えます。さらに人気のメールソフト「PostPet」も用意。



*7: Fnキーと組み合わせで使用します。



Prius note 220N

日立Prius FAX情報BOX

Priusシリーズの商品情報、イベント情報、Q&Aなどをお送りしています。

お手元のFAXからFAX情報センターに電話してください。
03-5972-8855 (東京) **06-6306-9901** (大阪)
*24時間受け付けております。通話料金はお客様の負担となります。

情報提供サービス

インターネットおよびパソコン通信を通じてPriusシリーズの情報をお送りしています。

アクセス方法


- インターネット** 名称「Prius World」
アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/>
- NIFTY SERVE** 名称「HITACHI Forum」
アクセスコマンド GO FHITACHI

**ご質問はFLORA安心コールセンターへ
お気軽にどうぞ。**

フリーダイヤル 0120-8855-96
または、03-3298-6750 (通話料金はお客様の負担となります。)
 ご利用時間9:30~22:00(平日) 10:00~18:00(土、日、祝日)

技術的なご質問には「FLORA安心コールセンター」が平日は夜10時までサポート。操作方法などについても親切にお答えします。
 *パソコンにインストールおよび添付されているアプリケーションや機器の増設に関しては、開発元または販売元にお問い合わせください。
 *西暦2000年問題対応窓口をFLORA安心コールセンター内に開設しています。お気軽にお問い合わせください。

1年間無償保証(無償引き取りサービス付き)
 FLORA安心コールセンターにご連絡ください。お引き取りにお伺いし、修理完了後お届けいたします。
 本製品の海外での保守・技術サポートは対象外となります。



ISO 14001
 JAC
 日立製作所・PC事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO(国際標準化機構)4001の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。
 登録番号: EC97J1108
 登録日: 平成9年10月28日

FLORA Prius note 220N仕様

品名		FLORA Prius note 220N	
型名		2204T45N	
CPU		Mobile Intel® Celeron™ プロセッサ (450MHz)	
システムバスクロック		100MHz	
チップセット		Intel社 440BX AGPset	
メインメモリー	標準/最大	標準: 64MB (シンクロナスDRAM) / 最大: 256MB ¹⁾ (シンクロナスDRAM)	
メモリー	DIMMソケット	2 (空き1)	
キャッシュメモリー	1次/2次	1次: 32kB (CPUに内蔵) / 2次: 128kB (CPUに内蔵)	
ビデオコントローラー		Trident 9525 DVD マルチディスプレイ対応、画面反転対応 ²⁾	
VRAM		2.5MB (ビデオコントローラーに内蔵)	
表示色		640×480ドット時:1,677万色 ³⁾ / 800×600ドット時:1,677万色 ³⁾	
外部CRT接続		640×480ドット時:1,677万色 / 800×600ドット時:1,677万色 / 1,024×768ドット時:6万5千色	
ディスプレイ		10.4型 TFT カラー液晶	
外付FDD		3.5型(1.44MB/1.2MB/720kB)	
内蔵HDD ⁴⁾		6.4GB (Ultra ATA対応)	
CD-ROMドライブ		最大24倍速 (Photo CDマルチセッション対応、CD EXTRA対応)、マルチパーパスベイに着脱可能	
サウンド機能		ステレオ16ビット、44.1kHz (Sound Blaster Pro 互換) スピーカー内蔵 (モノラル)、マイク内蔵	
PCカードスロット		PC Card Standard (JEIDA V4.2) 準拠 Type x1 (CardBus対応)	
データ通信 / FAX機能		内蔵FAXモデム DATA56,000bps ⁵⁾ (K56flex/V.90対応) / FAX14,400bps	
インタフェース	USB ⁶⁾	コネクタ4ピン×2	
	マウス / テンキー	PS/2タイプ (ミニDIN 6ピン×1)	
	ディスプレイ	アナログRGB (ミニD-Sub15ピン×1)	
	サウンド	ヘッドホン×1 (ステレオ) / マイク×1	
	FAXモデム	ライン×1 (モジュラーコネクタ4ピン)	
	パラレル/外付FDD	専用小型コネクタ ⁷⁾	
	携帯電話・PHS	専用小型コネクタ ⁸⁾	
キーボード		OADG109配列標準キーボード87キー (キーピッチ約18mm、ストローク2mm)	
ポインティングデバイス		ポインティングパッド (静電式) (スクロール機能付き) 2ボタン+Pスイッチ ⁹⁾	
外形寸法		270(W)×222(D)×25.0(H) ¹⁰⁾ mm	
質量 ¹¹⁾		CD-ROM装着の場合約1.65kg、ウエイトセーバー装着の場合約1.45kg	
消費電力		16W(最大:5.2.0W、サスペンド時:約1.0W)	
省エネ法に基づく表示	区分	S	
	エネルギー消費効率 ¹²⁾	0.00095	
バッテリー	使用可能時間	約0.5~1.5時間 ¹³⁾	
	充電時間	約2~3時間 (電源オフ/サスペンド時、電源オン時は約3~5時間)	
電源	AC入力	100V 50/60Hz	
	バッテリー	リチウムイオンバッテリー (バッテリー(S)を本体に1個添付)	
ソフトウェア	OS	Microsoft® Windows® 98 Second Editionインストール済み	
	その他	プレインストール	ジャストホーム、たちまち翻訳 英日翻訳支援システム、PostPet for Windows、Microsoft® Internet Explorer 5.0.1、オンラインサインアップソフト(AOL/ASAHIネット/So-net/ODN/DION)、Cheyenne BitWare、@niftyでインターネット、Angel Line for Windows、SoftSynthesizer S-YXG100plus、MidRadio プレーヤー、クラシック名曲100選/Relax Island、メディアシェフ(あるばむ)、メディアシェフ/ぷりんと、わくわくナビ、ハイパーダイヤ、世界大百科事典ベシック版、使手帳、Acrobat Reader
		バンドル	Netscape Communicator、KaraOKI、ジャカジャン、PowerCinemaEX、XGStudio、めっちゃらく作曲名人、VirusScan
付属品		モデムケーブル、ACケーブル、ACアダプタ、バッテリー(S)、外付フロッピーディスクドライブ、ウエイトセーバー、一括インストールCD、各種マニュアル	
価格		オープン価格	

*1:最大容量まで拡張の場合は、搭載済メモリーボードを取り外す必要があります。
 *2:マルチディスプレイ利用中は画面反転が出来ません。
 *3:26万色表示パネルをディザリング表示で使用し実現。
 *4:容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとして扱います。
 *5:56,000bpsは、データ受信時の理論値の速度です。データ送信時は、33,600bpsになります。
 *6:USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。
 *7:添付のパラレルケーブルを使用することにより25pin形状のパラレルケーブルが接続できます。本コネクタはオプションの外部FDDと兼用です。
 *8:携帯電話との接続にはオプションの専用ケーブルが必要で、携帯電話の機種毎にオプションケーブルが異なります。cdmaOneには対応していません。
 *9:ホイールマウスのホイール機能を利用したい場合は、Pスイッチが利用できません。Pスイッチを利用したい場合は、外部マウスのホイール機能を利用できません。
 *10:先端部、最厚部は30.7mmです(突起部含まず)。
 *11:バッテリー(S)を装着した場合。
 *12:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除いたものです。
 *13:バッテリー使用時間は使用状況によって大きく変わり、この値と異なる場合があります。

FLORA Prius note 220N用オプション機器

下記価格の他に、別途消費税が必要となります。

品名	型名	標準価格(税別)	備考
メモリーボード64MB	PC-MK7640	40,000円	シンクロナス DRAM (ノンパリティ)
メモリーボード128MB	PC-MK7128	80,000円	シンクロナス DRAM (ノンパリティ)
バッテリー(S)	PC-AB5900	12,000円	リチウムイオン(質量約0.15kg、使用時間約0.5~1.5時間、充電時間電源オフ時約2~3時間)
バッテリー(L)	PC-AB5910	20,000円	リチウムイオン(質量約0.3kg、使用時間約1~3時間、充電時間電源オフ時約3~4時間)
ベイ内蔵バッテリー	PC-AB5750	20,000円	リチウムイオン(質量約0.3kg、使用時間約1.5~2時間、充電時間電源オフ時約2.5~3.5時間)
スーパーディスクドライブ	PC-UF2500	30,000円	マルチパーパスベイに内蔵
携帯電話接続ケーブル	PC-LM2010	5,000円	ケーブル長500mm
PHSケーブル(16Pin)	PC-LM2020	5,000円	ケーブル長500mm
PHSケーブル(12Pin)	PC-LM2030	5,000円	ケーブル長500mm
ホイールマウス	PC-KM1200	10,000円	ホイール付きマウス(2ボタン) PS/2インタフェース
ACアダプタ	PC-AP5800	10,000円	AC100V用 外形寸法:44(W)×94(D)×26.5(H)mm

Microsoft、Windows、Windows NTは、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Intel、CeleronおよびIntel Insideのロゴは、Intel Corp.の商標または登録商標です。Justsystem Homeは(株)ジャストシステムの著作物であり、Justsystem Homeにかかる著作権その他の権利は、(株)ジャストシステムおよび権利者に帰属します。Netscapeは、Netscape Communications Corp.の米国およびその他の国における登録商標です。Sound Blasterは、Creative Technology Ltd.の商標です。ハイパーダイヤは(株)日立情報システムズの登録商標です。使手帳は、日立中部ソフトウェア(株)の商標です。Power Cinema EXは、カノープス(株)の商標です。SoftSynthesizer S-YXG100plus、XGStudio、Relax Island、クラシック名曲100選、めっちゃらく作曲名人、ジャカジャン、MidRadio プレーヤーは(株)マヤ(株)の商標です。@niftyでインターネットは、コフティ(株)の商標です。PostPetは、ソーコムコミュニケーションネットワーク(株)の登録商標です。KaraOKIは、(株)フェイスの商標です。Angel Lineは、日本電信電話(株)の商標です。BitWareは、米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。K56flexは、Lucent TechnologiesとRockwell Internationalの商標です。その他、記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

当社は国際エネルギープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギープログラムの基準を満たしていると判断します。画面はハロメコ合成ですので、実際の画面と異なる場合があります。記載されている内容(仕様・価格)は、平成12年1月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真とは出荷時のものと異なる場合があります。本製品は日本国内仕様です。当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。本製品にプレインストールしているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムは、当該製品の対象外となります。カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合がありますが故障ではありません。予めご了承ください。長時間連続動作すると製品寿命が低下する場合があります。本製品の保守期間の保有期間は、製造終了後原則0年です。本製品を輸出する場合には、外国為替および国際貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、当社までお問い合わせください。

安全に関するご注意
 新しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーズガイド」をよくお読みのうえ、おまもりください。

株式会社 日立製作所

デジタルメディアグループ

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 TEL(03)3502-2111