

Here, The Future  
**HITACHI**



フローラ プリウス ラインアップカタログ

# Prius LINE UP

デジタル新世紀、はじまる。



エンターテインメント  
デスクトップ

6105ST60N  
6105ST55N



一体型スリム  
デスクトップ

3105ST50NJT  
3105ST50N  
3105ST50NJ



A4ファイルサイズ  
オールインワンノート

204T45N  
204T45NJ



B5ファイル  
サイズノート

2204T45N

キレイで選ぶ、日立の液晶パソコン。

FLORA

「わくわくナビ」&「世界大百科事典」全機種搭載!!



もっと知りたい、もっと見たい、もっと楽しみたい…。そんな欲ばりなデジタルメディア生活を応援します。

# 新Priusシリーズ・ラインアップ!!

## エンターテインメントデスクトップモデル

高画質高音質でTV、DVDが楽しめる  
情報エンターテインメントパソコン。



- 世界初! 700MHzヘッドホン機能搭載
- DOLBY HEADPHONE
- TVチューナー
- タイムシフト
- きれいな液晶
- DVD
- わくわくナビ
- 世界大百科事典

コンシューマ向け製品において、2000年1月ドルビーラボラトリーズ認証。

## 一体型スリムデスクトップモデル

DVD-ROMドライブ搭載。  
使いまわされる実力派マシン。



- Microsoft Office 2000 Personal
- 3105ST50N
- Justsystem Home
- 3105ST50NJT
- 3105ST50NJ
- TVチューナー
- きれいな液晶
- DVD
- わくわくナビ
- 世界大百科事典

3105ST50NJT

## A4オールインワンノートモデル

14.1型の大画面ボディに、  
デスクトップ並みの高性能を凝縮。



- Microsoft Office 2000 Personal
- 204T45N
- Justsystem Home
- 204T45NJ
- 14.1型大画面
- わくわくナビ
- 世界大百科事典

204T45NJ

## B5ファイルサイズノートモデル

B5ファイルサイズのコンパクトノートに、  
CD-ROMドライブを搭載。



- Justsystem Home
- 携帯・PHSインタフェース
- マルチバースペイ
- フレッズモード
- わくわくナビ
- 世界大百科事典

2204T45N

型名	6105ST60N	6105ST55N	3105ST50NJT	3105ST50N	3105ST50NJ	204T45N	204T45NJ	2204T45N
CPU	Intel®Pentium®III プロセッサ 600MHz	Intel®Pentium®III プロセッサ 550MHz	Celeron Intel®Celeron™プロセッサ 500MHz			Celeron Mobile Intel®Celeron™プロセッサ 450MHz		Celeron Mobile Intel®Celeron™プロセッサ 450MHz
メモリー	128MB 128MB (最大256MB)		64MB 64MB (最大256MB)**			64MB 64MB (最大256MB)†		64MB 64MB (最大256MB)†
ディスプレイ (解像度)	15 15型Super In Plane Switching方式TFTカラー液晶 (1,024×768ドット時/1,677万色)		15 15型スーパーTFTカラー液晶 (1,024×768ドット時/1,677万色)			14.1 14.1型TFTカラー液晶 (1,024×768ドット時/1,677万色**)		10.4 10.4型TFTカラー液晶 (800×600ドット時/1,677万色**)
HDD*	30GB 30.0GB (Ultra ATA対応)	20.4GB 20.4GB (Ultra ATA対応)	15GB 15.0GB (Ultra ATA対応)			9GB 9.0GB (Ultra ATA対応)		6.4GB 6.4GB (Ultra ATA対応)
FDD/スーパーディスクドライブ	120MB スーパーディスクドライブ*4 (120MB/1.44MB/1.2MB/720kB)	1.44MB FDD (1.44MB/1.2MB/720kB)	1.44MB FDD (1.44MB/1.2MB/720kB)			1.44MB FDD (1.44MB/1.2MB/720kB)		1.44MB FDD (1.44MB/1.2MB/720kB)
DVD-ROMドライブ/CD-ROMドライブ	6倍 DVD-ROM/最大6倍速、CD-ROM/最大2.4倍速		6倍 DVD-ROM/最大6倍速、CD-ROM/最大2.4倍速			2.4倍 CD-ROM/最大2.4倍速(着脱可能)		2.4倍 CD-ROM/最大2.4倍速(マルチバースペイに着脱可能)
サウンド機能	Sound Blaster Pro互換/3Dサラウンド対応/光デジタルオーディオ出力対応/ドルビーヘッドホン		Sound Blaster Pro互換/3Dサウンド対応			Sound Blaster Pro互換		Sound Blaster Pro互換
バッテリー (使用時間)	-		-			約1.5~2.5時間*5		約0.5~1.5時間*5
データ通信/FAX機能	データ: 56kbps*6 FAX: 14.4kbps		データ: 56kbps*6 FAX: 14.4kbps			データ: 56kbps*6 FAX: 14.4kbps		データ: 56kbps*6 FAX: 14.4kbps
PCカードスロット	Type II x 1		USB接続PCカードリーダー/ライター*7標準添付 (Type II)			Type II x 1		Type II x 1
拡張スロット (空きスロット数)	PCI x 1 (0), モデム専用PCI x 1 (0)		PCI x 1 (0), モデム専用PCI x 1 (0)		PCI x 1 (1)*8, モデム専用PCI x 1 (0)	-		-
主なインタフェース	シリアル x 1, パラレル x 1, USB*9 x 2, PS/2 x 2, ディスプレイ x 1		シリアル x 1, パラレル x 1, USB*9 x 2, PS/2 x 2, ディスプレイ x 1			シリアル x 1, パラレル x 1, USB*9 x 2, PS/2 x 1, ディスプレイ x 1, 赤外線 x 1		パラレル/外付けFDD x 1, USB*9 x 2, PS/2 x 1, ディスプレイ x 1
外形寸法/質量WxDxH (mm)	376 x 190**10 x 387 約9.5kg		376 x 190**10 x 387 約8.6kg			312 x 262 x 37.3**11 約3.05kg**12 (CD-ROM装着時) / 約2.85kg**12 (アクセサリトレイ装着時)		270 x 222 x 25.0**13 約1.65kg**12 (CD-ROM装着時) / 約1.45kg**12 (ウエイトセーバー装着時)
消費電力/省エネ法に基づく表示	約60W (最大約86W, サスペンド時約20W) 区分: R/エネルギー消費効率**14: 0.014	約57W (最大約81W, サスペンド時約20W) 区分: R/エネルギー消費効率**14: 0.016	約62W (最大約100W, サスペンド時約19W) 区分: R/エネルギー消費効率**14: 0.033	約57W (最大約100W, サスペンド時約15W) 区分: R/エネルギー消費効率**14: 0.026		約19W (最大約69W, サスペンド時約2.1W) 区分: S/エネルギー消費効率**14: 0.0020		約16W (最大約52.0W, サスペンド時約1.0W) 区分: S/エネルギー消費効率**14: 0.00095
主なアプリケーション	Pure DIVA, 世界大百科事典プロフェッショナル版		ジャストホーム, 世界大百科事典ベーシック版	Office 2000 Personal, ジャストホーム, 世界大百科事典ベーシック版	ジャストホーム, 世界大百科事典ベーシック版	Office 2000 Personal, 世界大百科事典ベーシック版	ジャストホーム, 世界大百科事典ベーシック版	ジャストホーム, 世界大百科事典ベーシック版
その他	ADAMS**15 ビットキャスト**16 対応TVチューナー & ビデオキャプチャーボード, アンテナ, コンボジット入力端子, S-Video入力/出力端子, ワイヤレスワンタッチキー付きキーボード/マルチスクロールマウス, リモコン		ADAMS**15 ビットキャスト**16 対応TVチューナー & ビデオキャプチャーボード, アンテナ, コンボジット入力端子, S-Video出力端子, ワンタッチキー付きキーボード	S-Video出力端子, ワンタッチキー付きキーボード		ホイール付マウス		携帯・PHSインタフェース, 外付フロッピーディスクドライブ, Pスイッチ, マルチバースペイ

\*1: 最大容量まで拡張するためには、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。\*2: 26万色表示パネルをデザインリング表示で使用し実現。\*3: 容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとしています。\*4: 従来の3.5型フロッピーディスクもご利用頂けます。\*5: バッテリー使用時間は使用状況によって大きく変わり、この値とならないことがあります。\*6: 56,000bpsは、データ受信時の理論値の速度です。データ送信時は33,600bpsになります。\*7: 本機は当社の保守・問い合わせのサポート対象外です。直接メーカーにお問い合わせください。SCMマイクロシステム・ジャパン株式会社ユーザーサポート TEL.03-5489-8307 \*8: ショートサイズ(100mm x 174mm以下)。\*9: USBインタフェースは、USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。\*10: スタンド含む。\*11: 最薄部。最大部では42.3mm(突起部含まず)。\*12: 標準添付のバッテリーを装着した場合。\*13: 先端部。最厚部は30.7mmです(突起部含まず)。\*14: エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める種合理論性能で除したものです。\*15: ADAMS、はテレビ朝日系列全国24局がサービスしているデータ多重放送です。\*16: ビットキャストは、(株)インフォシティが開発したパソコン向けデータ放送方式です。

価格はすべて、オープン価格です。

## 日立Prius FAX情報BOX

Priusシリーズの商品情報、イベント情報、Q&Aなどをお送りしています。

お手元のFAXからFAX情報センターに電話してください。

03-5972-8855 (東京) 06-6306-9901 (大阪)  
\*24時間受け付けております。通話料金はお客様のご負担となります。

## 情報提供サービス

インターネットおよびパソコン通信を通じてPriusシリーズの情報をお送りしています。

### アクセス方法

**インターネット** 名称「Prius World」  
アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/>

**NIFTY SERVE** 名称「HITACHI Forum」  
アクセスコマンド GO FHITACHI

ご質問はFLORA安心コールセンターへ  
お気軽にどうぞ。

フリーダイヤル  
**0120-8855-96**

または、03-3298-6750 (通話料金はお客様のご負担となります。)  
ご利用時間9:30~22:00(平日) 10:00~18:00(土、日、祝日)

技術的なご質問には「FLORA安心コールセンター」が  
平日は夜10時までサポート。操作方法などについても、  
親切にお答えします。

\*パソコンにインストールおよび添付されているアプリケーションや機器の増設に関しては、開発元や販売店にお問い合わせください。  
\*西暦2000年問題対応窓口をFLORA安心コールセンター内に開設しています。お気軽にお問い合わせください。

### 1年間無償保証(無償引き取りサービス付き)

FLORA安心コールセンターにご連絡ください。お引き取りにお伺いし、修理完了後お届けいたします。  
本製品の海外での保守・技術サポートは対象外となります。

## FLORA Prius DECK 610N/FLORA Prius 310N用オプション機器

品名	型名	標準価格(税別)	備考
SDRAMメモリーボード64MB(DIMM)	PC-MH4064	60,000円	64MB×1(100MHz対応)
SDRAMメモリーボード128MB(DIMM)	PC-MH4128	120,000円	128MB×1(100MHz対応)
IR受信ユニット	PC-BR4900	5,000円	ワイヤレスキーボード&マウス用( Prius DECK 610専用)

上記価格の他に、別途消費税が必要となります。

## FLORA Prius note 20N用オプション機器

品名	型名	標準価格(税別)	備考
メモリーボード64MB	PC-MK7640	40,000円	シンクロナス DRAM (ノンパリティ)
メモリーボード128MB	PC-MK7128	80,000円	シンクロナス DRAM (ノンパリティ)
バッテリーパック	PC-AB5800	20,000円	リチウムイオン(質量約0.4Kg,使用時間約1.5~2.5時間,充電時間電源オフ時約2.5時間)
ホイールマウス	PC-KM1200	10,000円	ホイール付きマウス(2ボタン),PS/2インタフェース
ACアダプタ	PC-AP5700	10,000円	AC100V用 外形寸法:110(W)×63(D)×30(H)mm

上記価格の他に、別途消費税が必要となります。

## FLORA Prius note 220N用オプション機器

品名	型名	標準価格(税別)	備考
メモリーボード64MB	PC-MK7640	40,000円	シンクロナス DRAM (ノンパリティ)
メモリーボード128MB	PC-MK7128	80,000円	シンクロナス DRAM (ノンパリティ)
バッテリー(S)	PC-AB5900	12,000円	リチウムイオン(質量約0.15Kg,使用時間約0.5~1.5時間,充電時間電源オフ時約2~3時間)
バッテリー(L)	PC-AB5910	20,000円	リチウムイオン(質量約0.3Kg,使用時間約1~3時間,充電時間電源オフ時約3~4時間)
ベイ内蔵バッテリー	PC-AB5750	20,000円	リチウムイオン(質量約0.3Kg,使用時間約1.5~2時間,充電時間電源オフ時約2.5~3.5時間)
スーパーディスクドライブ	PC-UF2500	30,000円	マルチバースベいに内蔵
携帯電話接続ケーブル	PC-LM2010	5,000円	ケーブル長 500mm
PHSケーブル(16Pin)	PC-LM2020	5,000円	ケーブル長 500mm
PHSケーブル(12Pin)	PC-LM2030	5,000円	ケーブル長 500mm
ホイールマウス	PC-KM1200	10,000円	ホイール付きマウス(2ボタン),PS/2インタフェース
ACアダプタ	PC-AP5800	10,000円	AC100V用 外形寸法:44(W)×94(D)×26.5(H)mm

上記価格の他に、別途消費税が必要となります。

Designed for




FLORA Priusソフトウェア一覧		Prius DECK 610N		Prius 310N		Prius note 20N		Prius note 220N	
型名		6105ST60N	6105ST55N	3105ST50NJT	3105ST50NJ	3105ST50N	204T45N	204T45NJ	2204T45N
OS	Microsoft®Windows®98 Second Edition	-	-	-	-	-	-	-	-
ビジネス	Microsoft®Office 2000 Personal チャストホーム	-	-	-	-	-	-	-	-
インターネット通信	Microsoft®Internet Explorer5.0.1 Netscape®Communicator たちまち翻訳 英日翻訳支援システム PostPet for Windows KaraOK! ジャカジャン オンラインサインアップソフト AOL/ASAHIネット/So-net/ODN/DION Cheyenne BitWare @niftyでインターネット Angel Line for Windows	-	-	-	-	-	-	-	-
ゲーム	GAME PACK for HITACHI V PowerCinemaEX Soft Synthesizer S-YXG100plus XGStudio	-	-	-	-	-	-	-	-
マルチメディア	MidRadio プレーヤー クラシック名曲100選/Relax Island めっちゃく作曲名人 メディアシェフ・あるばむ/ぶりんと Digital Movie Studio MPEG静止画アニメーション 連続写真 AVI-MPEG変換 自動作曲 Pure DIVA ADAMSステーション ビットキャストブラウザ Prius EPG Software Cinemaster 99	-	-	-	-	-	-	-	-
実用ソフト	わくわくナビ ハイパータイヤ 使手帳 世界大百科事典プロフェッショナル版 世界大百科事典ベニック版 with me ユーティリティセット Acrobat Reader VirusScan	-	-	-	-	-	-	-	-


:プレインストール :バンドル

Microsoft、Windows、Windows NTは、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideのロゴは、Intel Corp.の商標または登録商標です。Netscapeは、Netscape Communications Corp.の米国およびその他の国における登録商標です。Dolby、ドルビー及びダブルD記号は、Dolby Laboratoriesの商標です。「Justsystem Home」は、(株)ジャストシステムの著作物であり、「Justsystem Home」にかかる著作権その他の権利は、(株)ジャストシステムおよび権利者に帰属します。Sound Blasterは、Creative Technology Ltd.の商標です。ADAMSは、テレビ朝日データ(株)の登録商標です。ハイパーダイヤは、(株)日立情報システムズの登録商標です。使手帳は、日立中部ソフトウェア(株)の商標です。Power Cinema EXは、カーブス(株)の商標です。Pure DIVAは、MGI Software Corp.の商標です。Software Cinemasterは、RAVISENT社の登録商標です。ビットキャストの名称は、(株)インフォティの登録商標です。SoftSynthesizer S-YXG100plus、XGStudio、Relax Island、クラシック名曲100選、めっちゃく作曲名人、ジャカジャン、MidRadioプレーヤーは、ヤマハ(株)の商標です。@niftyでインターネットは、ニフティ(株)の商標です。PostPetは、ソニーコミュニケーションネットワーク(株)の登録商標です。KaraOKは、(株)フェイスの商標です。Angel Lineは、日本電信電話(株)の商標です。BitWareは、米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。K56flexは、Lucent TechnologiesとRockwell Internationalの商標です。その他、記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。画面は、レコメ合成ですので、実際の画面と異なる場合があります。記載されている内容・仕様・価格は、平成12年1月現在のもの、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。本製品にプレインストールしているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムは当社のサポートの対象外となります。カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にホット付けや常時点灯が存在する場合がありますが故障ではありません。予めご了承ください。長時間連続運転すると製品寿命が低下する場合があります。本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則6年です。本製品を輸出する場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、当社までお問い合わせください。



日立製作所・PC事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO(国際標準化機構)4001の審査を受け、登録された事業者です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。  
登録番号: EC97J1108  
登録日: 平成9年10月28日



**安全に関するご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーズガイド」をよくお読みのうえ、おまもりください。

## 株式会社 日立製作所

デジタルメディアグループ

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 TEL(03)3502-2111

PR-027

2000.2

Printed in Japan(H)