

## Prius Note Mモデル-お詫びと訂正-

このたびはPrius Note Mモデルをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
次のマニュアルに訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。

電子マニュアル『パソコン応用』

No	内 容	訂正箇所												
1	「1章 応用操作」 「ワイヤレスLANを接続する」 「ワイヤレスLANを設定する」	訂正箇所												
	<b>ワイヤレスLANを設定する</b> パソコンを立ち上げた際に、ワイヤレスLANを使用可能な状態にする手順を説明します。 <b>[重要]</b> ・次の手順で変更する設定は、変更したユーザーに対してのみ有効になります。  パソコンの電源を入れ、設定を変更したいユーザーでログオンする [スタート]ボタン - [すべてのプログラム] - [HITACHI Keydefin] - [HITACHI Keydefin]をクリック [Key Definition]画面が表示されます。 [Wireless LAN Define]の[無線LANを常にオフ]のチェックを外し、[OK]ボタンをクリック	削除												
2	「7章 技術情報」 「パソコン仕様一覧」の表	訂正箇所												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">製品名</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Prius Note M</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">形名</td> <td style="text-align: center;">PCF-PN55M</td> <td style="text-align: center;">PCF-PN37MT</td> <td style="text-align: center;">PCF-PN35M</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">チップセット</td> <td colspan="3" style="text-align: center;"><u>インテル® 852GMV</u></td> </tr> </table>	製品名	Prius Note M			形名	PCF-PN55M	PCF-PN37MT	PCF-PN35M	チップセット	<u>インテル® 852GMV</u>			誤
製品名	Prius Note M													
形名	PCF-PN55M	PCF-PN37MT	PCF-PN35M											
チップセット	<u>インテル® 852GMV</u>													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">製品名</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Prius Note M</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">形名</td> <td style="text-align: center;">PCF-PN55M</td> <td style="text-align: center;">PCF-PN37MT</td> <td style="text-align: center;">PCF-PN35M</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">チップセット</td> <td style="text-align: center;"><u>インテル® 852GMV</u></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>インテル® 852GM</u></td> </tr> </table>	製品名	Prius Note M			形名	PCF-PN55M	PCF-PN37MT	PCF-PN35M	チップセット	<u>インテル® 852GMV</u>	<u>インテル® 852GM</u>		正
製品名	Prius Note M													
形名	PCF-PN55M	PCF-PN37MT	PCF-PN35M											
チップセット	<u>インテル® 852GMV</u>	<u>インテル® 852GM</u>												