

Prius K モデル-お詫びと訂正-

このたびはPrius Kモデルをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
次のマニュアルに訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。

電子マニュアル『パソコン応用』

No	内 容																									
1	「7章 技術情報」 「ドライブの仕様」 「DVDスーパーマルチドライブの仕様」	訂正箇所																								
	(表と脚注の内容が違います)	誤																								
		正																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>読み込み速度*</td> <td>CD-ROM、CD-R:最大 32 倍速、CD-RW:最大 24 倍速、DVD-ROM:最大 12 倍速、 DVD-R/RW:最大 8 倍速、DVD-RAM:最大 3 倍速、DVD+R/RW:最大 8 倍速</td> </tr> <tr> <td>書き込み速度</td> <td>CD-R:最大 24 倍速、CD-RW:最大 16 倍速、DVD-R:最大 8 倍速、 DVD-RW:最大 4 倍速、DVD-RAM:最大 3 倍速、DVD+R:最大 8 倍速、 DVD+RW:最大 4 倍速</td> </tr> <tr> <td>インタフェース</td> <td>ATAPI</td> </tr> <tr> <td>データ転送速度 (1/F上)</td> <td>最大 33MB/sec</td> </tr> <tr> <td>平均アクセスタイム</td> <td>CD-ROM : 125ms、DVD-ROM : 145ms、DVD-RAM(Ver.2.1) : 165ms</td> </tr> <tr> <td>バッファメモリー</td> <td>2MB</td> </tr> <tr> <td>バッファアンダー ランエラー防止機能</td> <td>あり</td> </tr> <tr> <td>ローディング方式</td> <td>トレイ式/電動イジェクト</td> </tr> <tr> <td>読み込み可能ディスク</td> <td>CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM(4.7GB、8.5GB)、DVD-R(3.95GB、4.7GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD-RAM(2.6GB/side、1.46GB/side、4.7GB/side)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+RW(4.7GB)</td> </tr> <tr> <td>書き込み可能ディスク</td> <td>CD-R、CD-RW、DVD-R(4.7GB ver.2.0 for General)、 DVD-RW(4.7GB ver.1.1)、DVD-RAM(1.46GB/side、4.7GB/side)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+RW(4.7GB)</td> </tr> <tr> <td>対応フォーマット</td> <td>CD-DA、CD-ROM mode1 data disc、CD-ROM mode2 data disc(CD-ROM XA、 CD-I、Photo-CD、Multi-session、Video CD)、Mixed mode CD-ROM disc (data and audio)、CD-Extra、CD-Text、DVD-ROM(4.7GB、8.5GB)、 DVD-R(3.95GB、4.7GB)、DVD-RW(4.7GB ver1.1)、DVD+R(4.7GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(2.6GB/side、1.46GB/side、4.7GB/side)</td> </tr> </tbody> </table>	項目	仕様	読み込み速度*	CD-ROM、CD-R:最大 32 倍速、CD-RW:最大 24 倍速、DVD-ROM:最大 12 倍速、 DVD-R/RW:最大 8 倍速、DVD-RAM:最大 3 倍速、DVD+R/RW:最大 8 倍速	書き込み速度	CD-R:最大 24 倍速、CD-RW:最大 16 倍速、DVD-R:最大 8 倍速、 DVD-RW:最大 4 倍速、DVD-RAM:最大 3 倍速、DVD+R:最大 8 倍速、 DVD+RW:最大 4 倍速	インタフェース	ATAPI	データ転送速度 (1/F上)	最大 33MB/sec	平均アクセスタイム	CD-ROM : 125ms、DVD-ROM : 145ms、DVD-RAM(Ver.2.1) : 165ms	バッファメモリー	2MB	バッファアンダー ランエラー防止機能	あり	ローディング方式	トレイ式/電動イジェクト	読み込み可能ディスク	CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM(4.7GB、8.5GB)、DVD-R(3.95GB、4.7GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD-RAM(2.6GB/side、1.46GB/side、4.7GB/side)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+RW(4.7GB)	書き込み可能ディスク	CD-R、CD-RW、DVD-R(4.7GB ver.2.0 for General)、 DVD-RW(4.7GB ver.1.1)、DVD-RAM(1.46GB/side、4.7GB/side)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+RW(4.7GB)	対応フォーマット	CD-DA、CD-ROM mode1 data disc、CD-ROM mode2 data disc(CD-ROM XA、 CD-I、Photo-CD、Multi-session、Video CD)、Mixed mode CD-ROM disc (data and audio)、CD-Extra、CD-Text、DVD-ROM(4.7GB、8.5GB)、 DVD-R(3.95GB、4.7GB)、DVD-RW(4.7GB ver1.1)、DVD+R(4.7GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(2.6GB/side、1.46GB/side、4.7GB/side)	
項目	仕様																									
読み込み速度*	CD-ROM、CD-R:最大 32 倍速、CD-RW:最大 24 倍速、DVD-ROM:最大 12 倍速、 DVD-R/RW:最大 8 倍速、DVD-RAM:最大 3 倍速、DVD+R/RW:最大 8 倍速																									
書き込み速度	CD-R:最大 24 倍速、CD-RW:最大 16 倍速、DVD-R:最大 8 倍速、 DVD-RW:最大 4 倍速、DVD-RAM:最大 3 倍速、DVD+R:最大 8 倍速、 DVD+RW:最大 4 倍速																									
インタフェース	ATAPI																									
データ転送速度 (1/F上)	最大 33MB/sec																									
平均アクセスタイム	CD-ROM : 125ms、DVD-ROM : 145ms、DVD-RAM(Ver.2.1) : 165ms																									
バッファメモリー	2MB																									
バッファアンダー ランエラー防止機能	あり																									
ローディング方式	トレイ式/電動イジェクト																									
読み込み可能ディスク	CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM(4.7GB、8.5GB)、DVD-R(3.95GB、4.7GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD-RAM(2.6GB/side、1.46GB/side、4.7GB/side)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+RW(4.7GB)																									
書き込み可能ディスク	CD-R、CD-RW、DVD-R(4.7GB ver.2.0 for General)、 DVD-RW(4.7GB ver.1.1)、DVD-RAM(1.46GB/side、4.7GB/side)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+RW(4.7GB)																									
対応フォーマット	CD-DA、CD-ROM mode1 data disc、CD-ROM mode2 data disc(CD-ROM XA、 CD-I、Photo-CD、Multi-session、Video CD)、Mixed mode CD-ROM disc (data and audio)、CD-Extra、CD-Text、DVD-ROM(4.7GB、8.5GB)、 DVD-R(3.95GB、4.7GB)、DVD-RW(4.7GB ver1.1)、DVD+R(4.7GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(2.6GB/side、1.46GB/side、4.7GB/side)																									

No	内 容				
1	(前ページからの続き)	正			
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="220 237 477 272">項目</th> <th data-bbox="477 237 1197 272">仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="220 272 477 962">推奨ディスク</td> <td data-bbox="477 272 1197 962"> CD-R:日立マクセル製、TDK製、日本ビクター製、ソニー製、太陽誘電製、三井化学製、富士写真フィルム製、三菱化学メディア製 CD-RW:日立マクセル製、リコー製 Hi Speed CD-RW:日立マクセル製、三菱化学メディア製 Ultra Speed CD-RW:三菱化学メディア製 DVD-R(1倍速):日立マクセル製、富士写真フィルム製、パイオニア製、松下電器産業製、TDK製 DVD-R(4倍速):日立マクセル製、富士写真フィルム製、三菱化学メディア製、パイオニア製、ソニー製、TDK製 DVD-R(8倍速):日立マクセル製、太陽誘電製、ソニー製 DVD-RW(1倍速):日立マクセル製、日本ビクター製、TDK製、富士写真フィルム製 DVD-RW(2倍速):日立マクセル製、日本ビクター製、三菱化学メディア製、パイオニア製 DVD-RW(4倍速):日立マクセル製、日本ビクター製 DVD-RAM(2倍速):日立マクセル製、松下電器産業製、TDK製、三菱化学メディア製 DVD-RAM(3倍速):日立マクセル製、松下電器産業製 DVD+R(2.4倍速):日立マクセル製、三菱化学メディア製、リコー製、富士写真フィルム製、TDK製、ソニー製 DVD+R(4倍速):日立マクセル製、三菱化学メディア製、TDK製、リコー製、日本ビクター製、太陽誘電製 DVD+R(8倍速):日立マクセル製、太陽誘電製 DVD+RW(2.4倍速):日立マクセル製、TDK製、三菱化学メディア製 DVD+RW(4倍速):日立マクセル製 </td> </tr> </tbody> </table>	項目	仕様	推奨ディスク	CD-R:日立マクセル製、TDK製、日本ビクター製、ソニー製、太陽誘電製、三井化学製、富士写真フィルム製、三菱化学メディア製 CD-RW:日立マクセル製、リコー製 Hi Speed CD-RW:日立マクセル製、三菱化学メディア製 Ultra Speed CD-RW:三菱化学メディア製 DVD-R(1倍速):日立マクセル製、富士写真フィルム製、パイオニア製、松下電器産業製、TDK製 DVD-R(4倍速):日立マクセル製、富士写真フィルム製、三菱化学メディア製、パイオニア製、ソニー製、TDK製 DVD-R(8倍速):日立マクセル製、太陽誘電製、ソニー製 DVD-RW(1倍速):日立マクセル製、日本ビクター製、TDK製、富士写真フィルム製 DVD-RW(2倍速):日立マクセル製、日本ビクター製、三菱化学メディア製、パイオニア製 DVD-RW(4倍速):日立マクセル製、日本ビクター製 DVD-RAM(2倍速):日立マクセル製、松下電器産業製、TDK製、三菱化学メディア製 DVD-RAM(3倍速):日立マクセル製、松下電器産業製 DVD+R(2.4倍速):日立マクセル製、三菱化学メディア製、リコー製、富士写真フィルム製、TDK製、ソニー製 DVD+R(4倍速):日立マクセル製、三菱化学メディア製、TDK製、リコー製、日本ビクター製、太陽誘電製 DVD+R(8倍速):日立マクセル製、太陽誘電製 DVD+RW(2.4倍速):日立マクセル製、TDK製、三菱化学メディア製 DVD+RW(4倍速):日立マクセル製	<p>* : ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読み込みが困難な場合は、自動で回転速度を落とします。</p> <p>▲重要</p> <p>推奨ディスク以外を使用される場合、正しく動作しないことがあります。</p> <p>使用するディスクによって、専用ソフトが必要です。</p> <p>ディスクをドライブに入れた直後に"Not Ready"などの準備ができていないことを示すエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、ディスクアクセスランプが消灯するまでお待ちください。</p> <p>カートリッジ式のディスクは、カートリッジから取り外した状態でのみ使用可能です。</p> <p>CD-R/RW や DVD-R/RW ディスクは、追加で書き込みをすると、書き込んだドライブ以外では正常に読み込めない場合があります。</p> <p>ドライブには、次のものを絶対に入れないでください。</p> <p>ディスクを取り出せなくなったり、ドライブやディスクが破損したりします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・名刺型ディスクやハート型などの異形ディスク ・8cm 小径ディスクの 12cm 変換アダプター ・"DVD Slim disc"などの規格外ディスク ・コイン、クリップなどの金属物や液体など、ディスク以外の異物 <p>8cm の CD-ROM などを使用される場合は、パソコンを横置きにして、ご使用ください。</p>
項目	仕様				
推奨ディスク	CD-R:日立マクセル製、TDK製、日本ビクター製、ソニー製、太陽誘電製、三井化学製、富士写真フィルム製、三菱化学メディア製 CD-RW:日立マクセル製、リコー製 Hi Speed CD-RW:日立マクセル製、三菱化学メディア製 Ultra Speed CD-RW:三菱化学メディア製 DVD-R(1倍速):日立マクセル製、富士写真フィルム製、パイオニア製、松下電器産業製、TDK製 DVD-R(4倍速):日立マクセル製、富士写真フィルム製、三菱化学メディア製、パイオニア製、ソニー製、TDK製 DVD-R(8倍速):日立マクセル製、太陽誘電製、ソニー製 DVD-RW(1倍速):日立マクセル製、日本ビクター製、TDK製、富士写真フィルム製 DVD-RW(2倍速):日立マクセル製、日本ビクター製、三菱化学メディア製、パイオニア製 DVD-RW(4倍速):日立マクセル製、日本ビクター製 DVD-RAM(2倍速):日立マクセル製、松下電器産業製、TDK製、三菱化学メディア製 DVD-RAM(3倍速):日立マクセル製、松下電器産業製 DVD+R(2.4倍速):日立マクセル製、三菱化学メディア製、リコー製、富士写真フィルム製、TDK製、ソニー製 DVD+R(4倍速):日立マクセル製、三菱化学メディア製、TDK製、リコー製、日本ビクター製、太陽誘電製 DVD+R(8倍速):日立マクセル製、太陽誘電製 DVD+RW(2.4倍速):日立マクセル製、TDK製、三菱化学メディア製 DVD+RW(4倍速):日立マクセル製				