

お読み替えガイド

このたびは日立のパソコン Prius Gear L をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。このパソコンは、形名：PCF-GN73L をベースに仕様を変更したオリジナルモデルです。添付のマニュアルの内容と異なる部分について説明します。

異なる内容

このパソコンは、ベースのモデルと比べて次の点が異なります。

- ・形名が PCF-GN73L から PCF-GN73LBB に変更されています。
- ・プレインストール、およびバンドルしているアプリケーションやドライバーで、次のものはこのパソコンに搭載されません。
FlashMaker、DVD-MovieAlbum SE 4、Super Mapple Digital 5 for HITACHI、DVD-RAM ドライバー。
- ・パソコン仕様が変更されています。

お読み替えいただくときは、添付のマニュアルとあわせてご使用ください。

電子マニュアル『パソコン応用』

「7章 技術情報」 - 「パソコン仕様一覧」の表中

製品名		Prius Gear L
形名		PCF-GN73LBB
CD 対応ドライブ		DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ
消費電力 (ヒント4)	最大	69W
	定常	約 16W (光ドライブ接続時)
	スタンバイ時	約 1W
省エネ法に基づく 表示 (ヒント5)	区分	S
	エネルギー消費効率	0.00020
外形寸法 (ヒント6)		296.8mm(W) × 226.4mm(D) × 34.6mm(H) (標準バッテリー搭載時)
質量	ウェイトセーバー 装着時	約 1.72kg
	光ドライブ接続時	約 1.90kg

※ヒント 6 : 突起部を含んだ場合、寸法は 296.8(W) × 226.4(D) × 35.5-46.7mm(H) になります。
(突起部含む)

項 目	仕 様
読み込み速度 *1	CD-ROM、CD-R/RW：最大 24 倍速 DVD-ROM：最大 8 倍速 DVD-R/RW：最大 4 倍速 DVD-RAM：最大 2 倍速 DVD+R/RW：最大 4 倍速
書き込み速度	CD-R：最大 24 倍速 CD-RW：最大 4 倍速 High speed CD-RW：最大 10 倍速 Ultra speed CD-RW：最大 24 倍速
インタフェース	ATAPI
データ転送速度(I/F 上)	最大 33.3MB/sec
平均アクセスタイム	180msec
バッファメモリー	2MB
ローディング方式	トレーローディング
質量	約 210g
読み込み可能ディスク	CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD+R、DVD+RW
書き込み可能ディスク	CD-R/RW
対応フォーマット	CD-DA(オーディオ CD)、CD-ROM(mode1、mode2)、 CD-ROM XA(mode2 の Form1、Form2)、 CD-R/RW、Photo CD(マルチセッション)、 Video CD、CD-TEXT、CD Extra(CD+)、DVD-ROM、 DVD-R(3.9GB/4.7GB)、DVD-VIDEO、DVD-RW(Ver.1.1)、 DVD-RAM(2.6GB/4.7GB/9.4GB/2.8GB *2)、DVD+R、DVD+RW
推奨ディスク	CD-R：太陽誘電(株)製、(株)リコー製、日立マクセル(株)製 三菱化学(株)製 CD-RW：三菱化学(株)製、(株)リコー製、日立マクセル(株)製 High speed CD-RW：三菱化学(株)製、(株)リコー製、 日立マクセル(株)製 Ultra speed CD-RW：三菱化学(株)製

*1：ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読み込みが困難な場合は、自動で回転速度を落とします。

*2：8cm DVD-RAM

重要 ディスクをドライブに入れてすぐのときに、"Not Ready"など、準備ができていないことを示すエラーメッセージが表示される場合があります。このときはしばらくお待ちください。
ディスクは、使用する条件によって正しく読み込めないことがあります。
推奨ディスク以外のディスクを使用すると、正常に動作しないことがあります。