

Prius Note 200D モデル-お詫びと訂正-

このたびは Prius Note 200D モデルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
次のマニュアルに訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。

『パソコン応用』

頁	内 容											
102	訂正箇所	「7章 技術情報」 - 「周辺機器の仕様」 - 「メモリーボード」										
	誤											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パリティ</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>DRAM タイプ</td> <td><u>SDRAM、PC100</u></td> </tr> <tr> <td>DIMM タイプ</td> <td>SO-DIMM <u>144 ピン</u></td> </tr> <tr> <td>電源電圧</td> <td><u>3.3V</u></td> </tr> </tbody> </table>	項目	仕様	パリティ	なし	DRAM タイプ	<u>SDRAM、PC100</u>	DIMM タイプ	SO-DIMM <u>144 ピン</u>	電源電圧	<u>3.3V</u>
項目	仕様											
パリティ	なし											
DRAM タイプ	<u>SDRAM、PC100</u>											
DIMM タイプ	SO-DIMM <u>144 ピン</u>											
電源電圧	<u>3.3V</u>											
	正											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パリティ</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>DRAM タイプ</td> <td><u>DDR SDRAM、PC2100</u></td> </tr> <tr> <td>DIMM タイプ</td> <td>SO-DIMM <u>200 ピン</u></td> </tr> <tr> <td>電源電圧</td> <td><u>2.5V</u></td> </tr> </tbody> </table>	項目	仕様	パリティ	なし	DRAM タイプ	<u>DDR SDRAM、PC2100</u>	DIMM タイプ	SO-DIMM <u>200 ピン</u>	電源電圧	<u>2.5V</u>
項目	仕様											
パリティ	なし											
DRAM タイプ	<u>DDR SDRAM、PC2100</u>											
DIMM タイプ	SO-DIMM <u>200 ピン</u>											
電源電圧	<u>2.5V</u>											